


BRDH 下向きボールローラ(六角ボルトタイプ)



- 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
- 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
- 本体・メインボール・サブボールはスチール製。耐久性にすぐれています。
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

● 材質・仕上げ



	BRDH
本体	S45C 無電解ニッケルメッキ
メインボール	SUJ2 (硬度55HRC以上)
サブボール	SUJ2 (硬度55HRC以上)
受座	SCM415 (硬度50HRC以上)
防塵シール	フェルト

単位: mm

品番	M(並目)		L	L1	s	Db	B	耐荷重 (N)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ							
BRDH-12	M12	1.75	20	21	5	15.88	24	900	92
BRDH-16	M16	2	25	25	6	19.05	30	1100	175
BRDH-20	M20	2.5	30	34	8	25.4	38	1200	375

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

BRDH-12

商品記号 M

1 バラ売り → P.xxxx

1個から注文できるため対象外

2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

3 ねじカット → P.xxxx

対応不可

4 ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可