


## ● 使用例



- アングルホルダー **YAH** に締めつけ固定穴2カ所を設け、L形ホルダー **YAJ** とセット。360°にわたって円周方向・半径方向いずれも自在にアイドラーの位置を調整できます。
- M10のボルト・ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。

## ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

		YAK
本体		SS400 三価クロメート処理
品番	価格 (円)	質量 (kg)
<b>YAK</b>	2,190	0.45

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 → P.xxxx

対応不可

## ● 品番指定



WEB NBK ネットショップ

YAK

