



- ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
- 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。
- 丸穴加工済み(公差:H7)。

● 材質・仕上げ



	HGPG
ハンドル	ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
回転グリップ	ナイロン6(つや消し黒)
ハブ	スチール 三価クロメート処理

単位: mm

品番	R	C	H	A	W	d	d1	L	L1	G	質量(g)
HGPG-80-C10	80	10	36	21	30	22	19	32	10	69	161
HGPG-100-C12	100	12	40	23	34	24	22	37	10	92	223
HGPG-130-C14	130	14	49	23	40	28	25	44	14	92	317
HGPG-160-C16	160	16	55	26	45	34	28	49	15	114	498

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HGPG-80-C10



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金	軸穴追加加工 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------