



- リーマ穴加工済み (許容差H8)。
 - 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
 - ハブカバーは簡単に着脱できます。
 - 品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。◀2
- 末尾記号なし——シンボルマークあり
 末尾記号 **N**——シンボルマークなし

● 材質・仕上げ



	ECX
ノブ	アルミニウム合金 黒アルマイト処理
ハブカバー	ナイロン6 (ライトグレー)
六角穴付き止めねじ (DIN 916)	ステンレス

単位: mm

品番 1	D	C	d1	d2	H	h	Lc	f	M (並目)		質量 (g)
									ねじの呼び	ピッチ	
ECX-22-R5	22	5	14	16	15	4.3	9	5	M4	0.7	12
ECX-27-R6	27	6	18	20	17	4.3	11	5.5	M4	0.7	22
ECX-34-R6	34	6	23	25	20	4.2	14	7	M5	0.8	40
ECX-34-R8	34	8	23	25	20	4.2	14	7	M5	0.8	40
ECX-42-R8	42	8	30	32	23	4	17	8.5	M5	0.8	71
ECX-42-R10	42	10	30	32	23	4	17	8.5	M5	0.8	71

- 六角穴付き止めねじが付属しています。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

ECX-34-R6-N



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	------------------