



JFB/JFBS ホルダつきマグネットJFB
JFBS

外径φ16-φ40

JFB
JFBS

外径φ50-φ100



- 平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。→ P.XXXX
- 付属の六角穴付き皿ボルトまたは六角穴付きボルトを使用して固定してください。
- **JFB** —— スティール製ホルダ
JFBS —— ステンレス製ホルダ
- 材質・仕上げ

RoHS

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JFB-HF-40

1

	JFB-HF	JFBS-HF
磁石	ハードフェライト	ハードフェライト
ホルダ	SPCC相当 三価クロメート処理	SUS430相当
リング	ナイロン66	PPS
六角穴付き皿ボルト 六角穴付きボルト	SUSXM7 (SUS304相当)	SUSXM7 (SUS304相当)
耐熱温度	200℃	220℃

⚠ 使用上の注意

スティールなどの磁性材料のねじを使用すると、吸着力が低下します。ステンレスなどの非磁性材料のねじを使用してください。

JFB-HF スティール製ホルダ

単位: mm

品番 1	吸着力 (N)	D	H	d1	d2	h	六角穴付き 皿小ねじ	六角穴付き ボルト	質量 (g)
JFB-HF-16	14	16 ±0.1	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	3.5	7	-	M3×6	-	6
JFB-HF-20	27	20 ±0.1	6 ^{+0.2} _{-0.1}	4.3	10	-	M4×8	-	13
JFB-HF-25	36	25 ±0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	5.5	12	-	M5×10	-	24
JFB-HF-32	72	32 ±0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	5.5	12	-	M5×10	-	41
JFB-HF-40	90	40 ^{+0.2} _{-0.1}	8 ^{+0.4} _{-0.2}	5.5	13	-	M5×10	-	74
JFB-HF-50	180	50 ^{+0.2} _{-0.1}	10 ^{+0.5} _{-0.2}	8.5	22	8.5	-	M8×10	152
JFB-HF-63	290	63 ^{+0.3} _{-0.1}	14 ^{+0.5} _{-0.2}	6.5	24	12	-	M6×8	298
JFB-HF-80	540	80 ^{+0.3} _{-0.1}	18 ^{+0.5} _{-0.2}	6.5	11.5	15	-	M6×8	634
JFB-HF-100	680	100 ^{+0.5} _{-0.1}	22 ^{+0.5} _{-0.2}	10.5	34	18	-	M10×12	1200

JFBS-HF ステンレス製ホルダ

単位: mm

品番 1	吸着力 (N)	D	H	d1	d2	h	六角穴付き 皿小ねじ	六角穴付き ボルト	質量 (g)
JFBS-HF-20	22	20 ±0.1	6 ^{+0.2} _{-0.1}	4.3	9.5	-	M4×8	-	13
JFBS-HF-25	29	25 ±0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	5.5	11.5	-	M5×10	-	24
JFBS-HF-32	58	32 ±0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	5.5	11.5	-	M5×10	-	41
JFBS-HF-40	72	40 ^{+0.2} _{-0.1}	8 ^{+0.4} _{-0.2}	5.5	12.5	-	M5×10	-	74
JFBS-HF-50	145	50 ^{+0.2} _{-0.1}	10 ^{+0.5} _{-0.2}	8.5	22	8.5	-	M8×10	152
JFBS-HF-63	230	63 ^{+0.3} _{-0.1}	14 ^{+0.5} _{-0.2}	6.5	24	12	-	M6×8	298