


SLHL 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download スペース 耐熱 耐薬品 非磁性 高強度 SUS ステンレス



● 用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SLHL
本体	SUS316L
強度区分	A4-70

● 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

SLHL-M5 - 16



袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.xxxx

- SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。

- **SLHL** は **SLHS** と区別するため、次の加工をしています。
SLHL-M3 **SLHL-M4** : ねじの先端にくぼみ先加工



SLHL-M5 **SLHL-M6** : 頭部頂面に A4 と表示



SLHL SUS316L製

単位: mm

品番	M	L						D1	L1	B	t	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)
SLHL-M3	M3	6	8	10				5.5	2	2	1.5	1.2	0.53 - 0.7
SLHL-M4	M4	6	8	10	12			7	2.8	2.5	2.3	3.2	1.1 - 1.6
SLHL-M5	M5		8	10	12	16		8.5	3.5	3	2.7	6.4	1.8 - 2.8
SLHL-M6	M6			10	12	16	20	10	4	4	3	11	3.5 - 5.3

品番	価格/袋*1(円)						1袋入り数
	L						
	6	8	10	12	16	20	
SLHL-M3	1,440	1,440	1,440				20
SLHL-M4	1,680	1,680	1,680	1,680			20
SLHL-M5		870	870	870	870		10
SLHL-M6			1,180	1,180	1,180	1,180	10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金