


# SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)



[WEB 選定ナビ](#)
[WEB CAD Download](#)
[🔥 耐熱](#)
[💧 耐薬品](#)
[🏠 非磁性](#)
[SUS ステンレス](#)



- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 非磁性。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸性性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 海洋機器 / 一般産業機械

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNSL
本体	SUS316L
強度区分	A4-70

単位: mm

品番	M	L										D1	L1	B	質量 (g)
SNSL-M3	M3	5	6	8	10	12	16					5.5	3	2.5	0.67 - 1.2
SNSL-M4	M4	5	6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.4 - 3.2
SNSL-M5	M5		6	8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	2.2 - 4.8
SNSL-M6	M6			8	10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.3 - 8.3
SNSL-M8	M8					12	16	20	25	30	35	13	8	6	11 - 19

品番	価格/袋*1 (円)											1袋入り数
	L											
	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35		
SNSL-M3	310	310	310	310	340	390						
SNSL-M4	310	310	310	310	350	420	450	530				
SNSL-M5		340	340	340	350	420	450	530				
SNSL-M6			420	420	420	450	490	530	630			
SNSL-M8					610	610	610	660	760	950		

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

● 品番指定

直送
 14時当日出荷
 NBK ネットショップ

## SNSL-M5-16



袋単位でご注文ください。

1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

<b>バラ売り</b> ⇒ P.xxxx	<b>クリーン洗浄・クリーン梱包</b> ⇒ P.xxxx	<b>ねじカット</b> ⇒ P.xxxx	<b>ゆるみ止め</b> ⇒ P.xxxx	<b>脱落防止加工</b> ⇒ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金