


PAE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ


PAE-□H□D

ステンレスヘッドなし




PAE-□H□K

プラスチックパッド + ステンレスヘッドつき



PAE-□H□S

ステンレスヘッドつき



寸法

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	L2	d	dc	d2	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ													
PAE08-10NH□D-A	M8	1	41	2.5	6	2	-	6	6	-	53	3	11	6	10
PAE08-10NH□S-A	M8	1	41	2.5	6	6.5	5	6	6	12	59	3	11	6	11
PAE08-10NH□K-A	M8	1	41	2.5	6	6.5	5	6	6	12	59	3	11	6	11
PAE10-10NH□D-A	M10	1	48	2.5	6.5	2.5	-	7	8	-	62.5	4	13	7	21
PAE10-10NH□S-A	M10	1	48	2.5	6.5	8.5	6	7	8	14.5	69	4	13	7	23
PAE10-10NH□K-A	M10	1	48	2.5	6.5	8.5	6	7	8	14.5	69	4	13	7	23
PAE12-10NH□D-A	M12	1	56	2.5	7	3	-	8	10	-	73	5	15	8	34
PAE12-10NH□S-A	M12	1	56	2.5	7	10.5	7	8	10	17	80	5	15	8	38
PAE12-10NH□K-A	M12	1	56	2.5	7	10.5	7	8	10	17	80	5	15	8	37
PAE14-10NH□D-A	M14	1	63	3	8	4	-	9.8	12	-	83	6	17	10	56
PAE14-10NH□S-A	M14	1	63	3	8	12	8.5	9.8	12	21	92	6	17	10	63
PAE14-10NH□K-A	M14	1	63	3	8	12	8.5	9.8	12	21	92	6	17	10	62
PAE14-10LH□D-A	M14	1	82	3	8	4	-	9.8	20	-	110	6	17	10	74
PAE14-10LH□S-A	M14	1	82	3	8	12	8.5	9.8	20	29	119	6	17	10	81
PAE14-10LH□K-A	M14	1	82	3	8	12	8.5	9.8	20	29	119	6	17	10	80
PAE14-15NH□D-A	M14	1.5	63	3	8	4	-	9.8	12	-	83	6	17	10	54
PAE14-15NH□S-A	M14	1.5	63	3	8	12	8.5	9.8	12	21	92	6	17	10	61
PAE14-15NH□K-A	M14	1.5	63	3	8	12	8.5	9.8	12	21	92	6	17	10	60
PAE14-15LH□D-A	M14	1.5	82	3	8	4	-	9.8	20	-	110	6	17	10	71
PAE14-15LH□S-A	M14	1.5	82	3	8	12	8.5	9.8	20	29	119	6	17	10	78
PAE14-15LH□K-A	M14	1.5	82	3	8	12	8.5	9.8	20	29	119	6	17	10	77
PAE16-10NH□D-A	M16	1	63	3	8	4	-	9.8	12	-	83	6	19	10	78
PAE16-10NH□S-A	M16	1	63	3	8	12	8.5	9.8	12	21	92	6	19	10	85
PAE16-10NH□K-A	M16	1	63	3	8	12	8.5	9.8	12	21	92	6	19	10	84

●全商品にロックナット1個が付属しています。

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	L2	d	dc	d2	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ													
PAE16-10LH□D-A	M16	1	82	3	8	4	-	9.8	20	-	110	6	19	10	103
PAE16-10LH□S-A	M16	1	82	3	8	12	8.5	9.8	20	29	119	6	19	10	110
PAE16-10LH□K-A	M16	1	82	3	8	12	8.5	9.8	20	29	119	6	19	10	109
PAE16-15NH□D-A	M16	1.5	63	3	8	4	-	9.8	12	-	83	6	19	10	76
PAE16-15NH□S-A	M16	1.5	63	3	8	12	8.5	9.8	12	21	92	6	19	10	83
PAE16-15NH□K-A	M16	1.5	63	3	8	12	8.5	9.8	12	21	92	6	19	10	82
PAE16-15LH□D-A	M16	1.5	82	3	8	4	-	9.8	20	-	110	6	19	10	100
PAE16-15LH□S-A	M16	1.5	82	3	8	12	8.5	9.8	20	29	119	6	19	10	107
PAE16-15LH□K-A	M16	1.5	82	3	8	12	8.5	9.8	20	29	119	6	19	10	106
PAE20-15NH□D-A	M20	1.5	74	3.5	10	6	-	13.8	15	-	99	8	24	14	130
PAE20-15NH□S-A	M20	1.5	74	3.5	10	18	13	13.8	15	25	109	8	24	14	140
PAE20-15NH□K-A	M20	1.5	74	3.5	10	18	13	13.8	15	25	109	8	24	14	140
PAE20-15LH□D-A	M20	1.5	96	3.5	10	6	-	13.8	25	-	131	8	24	14	160
PAE20-15LH□S-A	M20	1.5	96	3.5	10	18	13	13.8	25	35	141	8	24	14	180
PAE20-15LH□K-A	M20	1.5	96	3.5	10	18	13	13.8	25	35	141	8	24	14	180
PAE22-15NH□D-A	M22	1.5	74	3.5	10	6	-	13.8	15	-	99	8	27	14	170
PAE22-15NH□S-A	M22	1.5	74	3.5	10	18	13	13.8	15	25	109	8	27	14	180
PAE22-15NH□K-A	M22	1.5	74	3.5	10	18	13	13.8	15	25	109	8	27	14	180

●全商品にロックナット1個が付属しています。

●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PAE20-15 N H A S - A




- ① ストロークタイプ
- ② 保護機構
- ③ ステンレスヘッドの有無

PAE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 調整式タイプ


PAE-□H□D

ステンレスヘッドなし




PAE-□H□K

プラスチックパッド + ステンレスヘッドつき



PAE-□H□S

ステンレスヘッドつき



寸法

単位: mm

品番	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	L	L1	L2	d	dc	d2	s	e	W	H	sw1 (二面幅)	sw2 (二面幅)	質量(g)
PAE22-15LH□D-A	M22	1.5	96	3.5	10	6	-	13.8	25	-	131	8	27	14	210
PAE22-15LH□S-A	M22	1.5	96	3.5	10	18	13	13.8	25	35	141	8	27	14	230
PAE22-15LH□K-A	M22	1.5	96	3.5	10	18	13	13.8	25	35	141	8	27	14	230
PAE25-15NH□D-A	M25	1.5	107	4	13	8	-	18.5	25	-	145	10	30	19	300
PAE25-15NH□S-A	M25	1.5	107	4	13	23	17	18.5	25	38	158	10	30	19	340
PAE25-15NH□K-A	M25	1.5	107	4	13	23	17	18.5	25	38	158	10	30	19	340
PAE25-15LH□D-A	M25	1.5	142	4	13	8	-	18.5	40	-	195	10	30	19	390
PAE25-15LH□S-A	M25	1.5	142	4	13	23	17	18.5	40	53	208	10	30	19	430
PAE25-15LH□K-A	M25	1.5	142	4	13	23	17	18.5	40	53	208	10	30	19	430
PAE27-30NH□D-A	M27	3	107	4	13	8	-	18.5	25	-	145	10	32	19	330
PAE27-30NH□S-A	M27	3	107	4	13	23	17	18.5	25	38	158	10	32	19	370
PAE27-30NH□K-A	M27	3	107	4	13	23	17	18.5	25	38	158	10	32	19	370
PAE27-30LH□D-A	M27	3	142	4	13	8	-	18.5	40	-	195	10	32	19	430
PAE27-30LH□S-A	M27	3	142	4	13	23	17	18.5	40	53	208	10	32	19	470
PAE27-30LH□K-A	M27	3	142	4	13	23	17	18.5	40	53	208	10	32	19	470
PAE33-15NH□D-A	M33	1.5	126	4.5	17	10	-	23.5	30	-	173	12	41	24	640
PAE33-15NH□S-A	M33	1.5	126	4.5	17	31	22	23.5	30	45	188	12	41	24	710
PAE33-15NH□K-A	M33	1.5	126	4.5	17	31	22	23.5	30	45	188	12	41	24	710
PAE33-15LH□D-A	M33	1.5	171	4.5	17	10	-	23.5	50	-	238	12	41	24	850
PAE33-15LH□S-A	M33	1.5	171	4.5	17	31	22	23.5	50	65	253	12	41	24	920
PAE33-15LH□K-A	M33	1.5	171	4.5	17	31	22	23.5	50	65	253	12	41	24	920
PAE36-15NH□D-A	M36	1.5	126	4.5	17	10	-	23.5	30	-	173	12	46	24	810
PAE36-15NH□S-A	M36	1.5	126	4.5	17	31	22	23.5	30	45	188	12	46	24	880
PAE36-15NH□K-A	M36	1.5	126	4.5	17	31	22	23.5	30	45	188	12	46	24	880

●全商品にロックナット1個が付属しています。

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

性能

品番	M(細目) ねじの呼び	最大吸収 エネルギー (J)	緊急時 最大吸収 エネルギー (J)	時間あたり 最大吸収 エネルギー (J/h)	最大 ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (kN)	ロックナット 最大締めつけ トルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
						min.	max.				min.	max.
PAE08-10NH□□-A	M8	4	4	10000	6	0.1	5	1	3	0.15	2.5	4.5
PAE10-10NH□□-A	M10	10	10	22000	8	0.1	5	2	4	0.15	3.5	6
PAE12-10NH□□-A	M12	18	18	33000	10	0.1	5	3	7	0.15	4.5	7.5
PAE14-10LH□□-A	M14	34	34	50000	20	0.1	5	3.5	20	0.4	7	11
PAE14-10NH□□-A	M14	34	34	50000	12	0.1	5	3.5	20	0.2	7	11
PAE14-15LH□□-A	M14	34	34	50000	20	0.1	5	3.5	20	0.4	7	11
PAE14-15NH□□-A	M14	34	34	50000	12	0.1	5	3.5	20	0.2	7	11
PAE16-10LH□□-A	M16	34	34	50000	20	0.1	5	3.5	20	0.4	7	11
PAE16-15LH□□-A	M16	34	34	50000	20	0.1	5	3.5	20	0.4	7	11
PAE16-15NH□□-A	M16	34	34	50000	12	0.1	5	3.5	20	0.2	7	11
PAE20-15LH□□-A	M20	80	80	90000	25	0.1	5	10	40	0.5	16	26
PAE20-15NH□□-A	M20	80	80	90000	15	0.1	5	10	40	0.3	16	26
PAE22-15LH□□-A	M22	80	80	90000	25	0.1	5	10	40	0.5	16	26
PAE22-15NH□□-A	M22	80	80	90000	15	0.1	5	10	40	0.3	16	26
PAE25-15LH□□-A	M25	220	220	120000	40	0.1	5	17	60	0.6	26	45
PAE25-15NH□□-A	M25	220	220	120000	25	0.1	5	17	60	0.4	26	45
PAE27-30LH□□-A	M27	220	220	120000	40	0.1	5	17	60	0.6	26	45
PAE27-30NH□□-A	M27	220	220	120000	25	0.1	5	17	60	0.4	26	45
PAE33-15LH□□-A	M33	400	400	140000	50	0.1	5	30	80	0.8	40	65
PAE33-15NH□□-A	M33	400	400	140000	30	0.1	5	30	80	0.5	40	65
PAE36-15LH□□-A	M36	400	400	140000	50	0.1	5	30	80	0.8	40	65
PAE36-15NH□□-A	M36	400	400	140000	30	0.1	5	30	80	0.5	40	65

●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PAE20-15 N H A S - A



- 1 ストロークタイプ
- 2 保護機構
- 3 ステンレスヘッドの有無