


UARH-BK

UARH-SG



- 美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたちです。
- 取っ手部は傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 全商品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

記号	色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

## ● 材質・仕上げ

	UARH
取っ手部	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
ねじ部	S5400 三価クロメート処理
ナット	S45C 三価クロメート処理
エンドピース	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (つや消しシルバー)
座金	S45C 三価クロメート処理

単位: mm

品番	A	L1	D	H	h	L	L2	Lm	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
UARH-26-350	26	350	14	69	52	526	328	17	M8	1000	621
UARH-26-450	26	450	14	69	52	632	428	20	M8	1000	699

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UARH-26-350-BK

商品  
記号

1

2

3