



SPB-3 イソメック®SPプーリー - B・BX・5V・5VX適用



単位: mm

品番	データ径 d _d	外径 d _e	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺² ₀		
SPB125-3	125	132	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	31	63	22.5	0.00678	2.66
SPB132-3	132	139	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	31	63	22.5	0.0085	3.04
SPB140-3	140	147	2012	50 (48)	41U	-	32	-	31	63	22.5	0.0108	3.49
SPB145-3	145	152	2517	60 (60)	41U	-	45	-	18	63	22.5	0.0127	3.72
SPB150-3	150	157	2517	60 (60)	41U	-	45	-	18	63	22.5	0.0148	4.11
SPB155-3	155	162	2517	60 (60)	41U	-	45	-	18	63	22.5	0.0171	4.51
SPB160-3	160	167	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	18	63	22.5	0.0197	4.93
SPB165-3	165	172	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	18	63	22.5	0.0225	5.36
SPB170-3	170	177	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	18	63	22.5	0.0255	5.8
SPB175-3	175	182	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	18	63	22.5	0.0289	6.26
SPB180-3	180	187	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	18	63	22.5	0.0325	6.73
SPB185-3	185	192	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	18	63	22.5	0.0365	7.21
SPB190-3	190	197	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	18	63	22.5	0.0408	7.71
SPB195-3	195	202	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	18	63	22.5	0.0462	8.31
SPB200-3	200	207	2517	60 (60)	41U	-	45	-	18	63	22.5	0.0513	8.83
SPB206-3	206	213	2517	60 (60)	41U	-	45	-	18	63	22.5	0.0579	9.48
SPB212-3	212	219	2517	60 (60)	40U	120	45	-	18	63	22.5	0.0469	6.88
SPB218-3	218	225	2517	60 (60)	40U	120	45	-	18	63	22.5	0.0514	7.12
SPB224-3	224	231	2517	60 (60)	40U	120	45	-	18	63	22.5	0.0562	7.38
SPB230-3	230	237	2517	60 (60)	40U	120	45	-	18	63	22.5	0.0614	7.63
SPB236-3	236	243	2517	60 (60)	40U	120	45	-	18	63	22.5	0.0669	7.9
SPB250-3	250	257	3020	75 (70)	40U	160	51	-	12	63	22.5	0.0926	10.3
SPB265-3	265	272	3020	75 (70)	50U	160	51	-	6	63	23	0.112	11.1
SPB280-3	280	287	3020	75 (70)	50U	160	51	-	6	63	23	0.133	11.8

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 *2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
 *3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

- 多本結合ベルトはA・B・Cおよび[SPZ][SPA][SPB]のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
- 3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



●軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPB 375-3 (プーリー本体)

1

3020-60-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

単位: mm

品番	データ径 d _d	外径 d _e	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺² ₀		
SPB300-3	300	307	3020	75 (70)	50U	160	51	-	6	63	23	0.168	13.1
SPB315-3	315	322	3020	75 (70)	50U	160	51	-	6	63	23	0.197	13.9
SPB335-3	335	342	3020	75 (70)	50Y	160	51	-	6	63	23	0.23	14.5
SPB355-3	355	362	3020	75 (70)	50Y	160	51	-	6	63	23	0.275	15.4
SPB375-3	375	382	3020	75 (70)	50Y	160	51	-	6	63	23	0.34	17.2
SPB400-3	400	407	3526	75 (75)	50Y	180	41	-	11	63	23	0.421	19
SPB425-3	425	432	3526	75 (75)	50Y	180	41	-	11	63	23	0.508	20.4
SPB450-3	450	457	3526	75 (75)	50Y	180	41	-	11	63	23	0.609	21.8
SPB475-3	475	482	4036	95 (85)	30Y	180	63	-	-	63	23	0.745	25.4
SPB500-3	500	507	4036	95 (85)	30Y	180	63	-	-	63	23	0.869	26.7
SPB530-3	530	537	4036	95 (85)	30Y	180	63	-	-	63	23	1.05	28.6
SPB560-3	560	567	4036	95 (85)	30Y	180	63	-	-	63	23	1.25	30.5
SPB630-3	630	637	4036	95 (85)	30Y	180	63	-	-	63	23	1.8	34.5
SPB710-3	710	717	4036	95 (85)	30Y	180	63	-	-	63	23	2.68	40.6
SPB800-3	800	807	4036	95 (85)	30Y	190	63	-	-	63	24	4.05	48.3
SPB900-3	900	907	4445	110 (-)	10Y	215	81	18	-	63	24	6.37	65.2
SPB1000-3	1000	1007	4445	110 (-)	10Y	215	81	18	-	63	24	8.8	72.6

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

- 多本結合ベルトはA・B・Cおよび[SPZ][SPA][SPB]のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
- 3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																												
2	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	
2012	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△													
2517		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3020						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3526												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4036													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4445																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*キー溝の種類を選択できます。4

●: [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: [N]新JIS平行キー溝のみ。

△: [N]シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)