


# SVSS(INCH) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)



真空 クリーン SUS ステンレス



● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



	<b>SVSS(INCH)</b>
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- インチねじタイプ。
- ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。➡ P.xxxx

単位: inch

品番	#ねじの呼び	L											D1	L1	L2	B	d max. (mm)	質量 (g)	1袋入り数		
SVSS-#4-40	No.4-40UNC	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4							0.183	0.112	全ねじ	3/32	1	0.51 - 1.1	10
SVSS-#5-40	No.5-40UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4						0.205	0.125	全ねじ	3/32	1.2	0.78 - 1.4	10	
SVSS-#6-32	No.6-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4						0.226	0.138	全ねじ	7/64	1.2	0.98 - 1.7	10	
SVSS-#8-32	No.8-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1				0.27	0.164	0.88	9/64	1.5	1.6 - 3.2	10	
SVSS-#10-24	No.10-24UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1				0.312	0.19	0.88	5/32	1.5	2.3 - 4.4	10	
SVSS-#10-32	No.10-32UNF		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1				0.312	0.19	0.88	5/32	1.5	2.3 - 4.6	10	
SVSS-1 / 4-20	1/4-20UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.375	0.25	1	3/16	2	4.3 - 13	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SVSS-#4-40-1/4



1 バラ売り ➡ P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	3 ねじカット ➡ P.xxxx	4 ゆるみ止め ➡ P.xxxx	5 脱着防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください