



スリップトルク

下表に示すサイズは軸のスリップトルクが[MFBS-C]の最大トルクより小さくなります。ご注意ください。
unit:N・m

Catalog Number 品番	Bore 軸穴径 (mm)					
	4	5	6	8	10	12
MFBS-12C	0.4	0.6	—	—	—	—
MFBS-16C	—	0.9	1.9	—	—	—
MFBS-20C	—	—	1.6	1.8	—	—
MFBS-25C	—	—	—	2.2	2.9	—
MFBS-32C	—	—	—	3	3.4	4.1

* 軸の寸法許容差h7、硬度34~40HRC、ねじ締めつけトルクP.132記載の値での試験値です。