



挟持扭矩的大小

下表所示规格的挟持扭矩值比 [MFBS-C] 的最大扭矩小。请注意。

单位：N·m

Product Code 型号	Bore Diameter 孔径(mm)					
	4	5	6	8	10	12
MFBS-12C	0.4	0.6	—	—	—	—
MFBS-16C	—	0.9	1.9	—	—	—
MFBS-20C	—	—	1.6	1.8	—	—
MFBS-25C	—	—	—	2.2	2.9	—
MFBS-32C	—	—	—	3	3.4	4.1

* 系依据上列扭矩值，在容许公差h7、硬度34~40HRC轴心使用下，所测试出联轴器的挟持能力值。

- 此型录所记载的技术数据为参考值，并非保证值。请由网页下载更详细的技术资料。