


SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス



● 全ねじタイプの六角穴付きボルト。

● 用途

長いねじが必要な機器・装置

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

SNSS-FT	
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

単位: mm

品番	M	L															D1	L1	B	質量 (g)		
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100					110	120
SNSS-M3-FT	M3	25	30	35	40	45	50											5.5	3	2.5	1.6 - 2.9	
SNSS-M4-FT	M4		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100			7	4	3	3.7 - 11
SNSS-M5-FT	M5		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100			8.5	5	4	5.6 - 16
SNSS-M6-FT	M6			35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100			10	6	5	9.9 - 24
SNSS-M8-FT	M8				40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100			13	8	6	21 - 45
SNSS-M10-FT	M10					45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	16	10	8	36 - 84

品番	価格/袋*1 (円)															1袋入り数		
	L																	
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	
SNSS-M3-FT	50	50	70	100	130	170												1
SNSS-M4-FT		50	60	60	80	80	120	170	250	280	310	370	410	480	610			1
SNSS-M5-FT		60	60	90	100	120	170	180	250	280	340	410	480	540	670			1
SNSS-M6-FT			70	70	90	90	140	170	220	250	310	410	480	540	670			1
SNSS-M8-FT				130	140	170	270	310	330	370	380	410	540	640	710			1
SNSS-M10-FT					310	320	340	340	410	450	580	580	670	670	670	2,000	2,130	1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 関連商品

SSH5-FT 低頭ボルト (六角穴付き低頭ボルト全ねじ)

→ P.xxxx



SPE-FT 樹脂ねじ (PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)

→ P.xxxx



● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SNSS-M3-25-FT

商品記号 **1** **2** 商品記号

1 バラ売り → P.xxxx 本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応可・別料金	ねじカット → P.xxxx 対応可・別料金	ゆるみ止め → P.xxxx 対応可・別料金	脱着防止加工 → P.xxxx 対応不可
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------