


SNSS(INCH) 六角穴付きボルト(インチねじ)



SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNSS(INCH)
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50

- インチねじの六角穴付きボルト。
- ANSI B18.3に準拠しています。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKH(INCH)** をご使用ください。⇒ P.xxxx

● 用途

インチねじ仕様の機器・装置

単位: inch

品番	#ねじの呼び	L	D1	L1	L2*1	B	質量(g)	1袋入り数												
SNSS-#4-40	No.4-40UNC	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	0.183	0.112	全ねじ	3/32	0.51 - 1.1	10						
SNSS-#5-40	No.5-40UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	0.205	0.125	全ねじ	3/32	0.78 - 1.4	10						
SNSS-#6-32	No.6-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.226	0.138	0.75(L≥7/8)	7/64	0.98 - 3.6	10
SNSS-#8-32	No.8-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.27	0.164	0.88(L≥1)	9/64	1.6 - 5.4	10
SNSS-#10-24	No.10-24UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.312	0.19	0.88(L≥1)	5/32	2.3 - 7.2	10
SNSS-#10-32	No.10-32UNF	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.312	0.19	0.88(L≥1)	5/32	2.2 - 7.6	10
SNSS-#12-24	No.12-24UNC				3/8	1/2	5/8	3/4	1	1-1/4	1-1/2				0.343	0.216	1(L≥1-1/4)	5/32	3.4 - 7.6	10
SNSS-1 / 4-20	1/4-20UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.375	0.25	1(L=1-1/4)	3/16	4.3 - 13	10
SNSS-1 / 4-28	1/4-28UNF				3/8	1/2	5/8	3/4	1	1-1/4					0.375	0.25	1(L=1-1/4)	3/16	5.1 - 9.7	10
SNSS-5 / 16-18	5/16-18UNC				3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.469	0.312	1.12(L≥1-1/4)	1/4	8.8 - 22	10
SNSS-3 / 8-16	3/8-16UNC					1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.562	0.375	1.25(L≥1-1/2)	5/16	16 - 33	10

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-#4-40-1/4



1 バラ売り → P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3 ねじカット → P.xxxx	4 ゆるみ止め → P.xxxx	5 脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金