



- 段付き位置決めピン **PJP** (→ P.1274) やインデックスプランジャ **PPLX** (→ P.1204) **PPLY** (→ P.1205) と組み合わせてください。

- 材質・仕上げ



		PJA
本体		スチール (硬度60HRC以上)

単位: mm

品番	d 1	L 2						D	R	適用位置決めピン PJP → P.xxxx	質量 (g)
		8	10	12	16	20	25				
PJA-5	5	8	10	12	16			10	1	PJP-5-**	3.8 - 7.5
PJA-6	6	8	10	12	16			10	1	PJP-6-**	3.2 - 6.4
PJA-8	8		10	12	16	20		12	2	PJP-8-**	5 - 10
PJA-10	10		10	12	16	20		15	2	PJP-10-**	7.8 - 16
PJA-12	12				16	20	25	18	2	PJP-12-**	19 - 28

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PJA-5-12

商品
記号



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640
対応不可

ゆるみ止め → P.1645
対応不可

レーザー刻印 → P.1656
対応不可