



B-1 JIS Vプーリー - B・BX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download



単位: mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
							d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺² ₀		
63-B-1	1,280	63	74	25	-	11U	45	40	15	-	25	-	0.000358	0.74
71-B-1	1,420	71	82	25	-	21U	45	32	15	8	25	20	0.000517	0.81
75-B-1	1,520	75	86	25	-	21U	45	32	15	8	25	20	0.000622	0.88
80-B-1	1,710	80	91	28	-	21U	50	32	15	8	25	20	0.000802	1.01
90-B-1	1,740	90	101	28	-	21U	50	32	15	8	25	20	0.0012	1.2
100-B-1	2,160	100	111	32	-	21U	56	32	15	8	25	20	0.00179	1.46
106-B-1	2,350	106	117	32	-	21U	56	32	15	8	25	20	0.00221	1.6
112-B-1	2,360	112	123	32	-	21U	56	32	15	8	25	20	0.00269	1.74
118-B-1	2,470	118	129	32	-	21U	56	32	15	8	25	20	0.00326	1.89
125-B-1	2,510	125	136	32	-	23U	56	32	15	8	25	20	0.00336	1.65
132-B-1	2,630	132	143	32	-	23U	56	32	15	8	25	20	0.00402	1.74
135-B-1	3,130	135	146	32	-	20U	56	32	15	8	25	20	0.00433	1.78
140-B-1	2,810	140	151	32	-	20U	56	32	15	8	25	20	0.00488	1.85
145-B-1	3,320	145	156	32	-	20U	56	32	15	8	25	20	0.00549	1.93
150-B-1	3,090	150	161	32	-	20U	56	32	15	8	25	20	0.00614	2
155-B-1	3,550	155	166	32	-	20U	56	32	15	8	25	20	0.00686	2.08
160-B-1	3,490	160	171	35.5	-	10U	63	35	10	-	25	20	0.00778	2.36
165-B-1	3,870	165	176	35.5	-	10U	63	35	10	-	25	20	0.00864	2.44
170-B-1	3,770	170	181	35.5	-	10U	63	35	10	-	25	20	0.00954	2.52
180-B-1	4,310	180	191	35.5	-	10U	63	35	10	-	25	20	0.0119	2.79
190-B-1	4,610	190	201	35.5	-	10U	63	35	10	-	25	20	0.0143	2.98

単位: mm

品番	価格 (円)	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
							d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺² ₀		
200-B-1	4,640	200	211	35.5	-	10U	63	35	10	-	25	20	0.0171	3.18
212-B-1	4,730	212	223	35.5	-	10X	63	35	10	-	25	20	0.0182	2.91
224-B-1	4,920	224	235	35.5	-	10X	63	35	10	-	25	20	0.0218	3.09
236-B-1	5,120	236	247	35.5	-	10X	63	35	10	-	25	20	0.0257	3.24
250-B-1	5,570	250	261	40	-	10X	71	40	15	-	25	20	0.0314	3.8
280-B-1	6,360	280	291	40	-	10X	71	40	15	-	25	20	0.0456	4.29
300-B-1	7,400	300	311	40	-	10X	71	40	15	-	25	20	0.0565	4.56
315-B-1	8,840	315	326	40	-	10X	71	40	15	-	25	20	0.0679	5
355-B-1	9,510	355	366	40	-	10X	71	40	15	-	25	20	0.0986	5.58
400-B-1	11,900	400	411	45	-	10X	80	45	20	-	25	20.5	0.151	7.07
450-B-1	15,900	450	461	45	-	10Y	80	45	20	-	25	20.5	0.226	8.32

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。

➔ P.xxxx



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➔ P.xxxx

対応可・別料金

● 品番指定

100-B-1



🚚 直送 🕒 14時当日出荷 🌐 NBKネットショップ

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

➔ P.xxxx

