



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	EAM
ツマミ	フェノール樹脂 (黒)
インサート	黄銅

単位: mm

品番	価格(円)	D	d	H	f	M(並目)	C	Lc	質量(g)
EAM-12	290	12	15	14	5	1 - M3	6.1	11	3
EAM-16	310	16	20	15	6	1 - M4	6.1	13	5
EAM-21	410	21	24.2	16	6	1 - M4	6.1	13	12
EAM-25	540	25	30	17	7	2 - M4	6.1	14	13
EAM-29	540	29	35	18	7	2 - M4	6.1	14	17
EAM-34	560	34	40	19	7	2 - M4	6.1	15	20

● 六角穴付き止めねじが付属しています。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 [WEB NBKネットショップ](#)

EAM-12

商品記号



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金