


SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

スペース 全ねじ SUS ステンレス



- 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

● 用途

機器・装置の省スペース化

● 材質・仕上げ



	SSHS-FT
本体	SUS304

単位: mm

品番	M(並目)		L 								D1	L1	B	t	最大締めつけ トルク(N・m)	質量(g)
	ねじの呼び 	ピッチ														
SSHS-M3-FT	M3	0.5	16	20	25	30	40	50			6	1.3	1.5	2	0.6	0.89 - 2.6
SSHS-M4-FT	M4	0.7		20	25	30	40	50	60		8	1.5	2	2.5	1.5	2 - 5
SSHS-M5-FT	M5	0.8				30	40	50	60	70	9	1.5	3	3	3.1	4.1 - 10
SSHS-M6-FT	M6	1					40	50	60	70	10	1.5	3	4	5.3	8.2 - 15
SSHS-M8-FT	M8	1.25					40	50	60	70	13	1.5	4	5	12	14 - 26
SSHS-M10-FT	M10	1.5					40	50	60	70	16	1.5	5	6	18	20 - 39

● 関連商品

薄板固定用を標準化。 **SSHS-UC**

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSHS-M8-60-FT商品
記号商品
記号**1** バラ売り

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

ねじカット

対応可・別料金

ゆるみ止め

対応可・別料金

脱着防止加工

対応可・別料金