


SSB-A ストップパボルト - 先端球面タイプ

- ねじの先端部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。

● 材質・仕上げ

RoHS

	SSB-A
ねじ部	S45C相当、球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット	SS400 三価クロメート処理

単位:mm

寸法


品番	M(並目)	t	L ₂	T	d	R	L ₁	B	C(約)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ								
SSB-M4-A	M4	0.7	3	2.1	3.2	2	3	2.8	7	8.1
SSB-M5-A	M5	0.8	3	2.4	4	3	3	3.5	8	9.2
SSB-M6-A	M6	1	3.5	3	5	4.5	4	4	10	11.5
SSB-M8-A	M8	1.25	5	3.7	6.5	6	5	5.5	13	15
SSB-M10-A	M10	1.5	5.5	4.5	8	7	5	7	17	19.6
SSB-M12-A	M12	1.75	7	5.2	10	9	8	8	19	21.9
SSB-M16-A	M16	2	9	6	13	12	10	10	24	27.7
										111 - 158

ねじ長さ

品番	L(mm) ②										
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
SSB-M4-A	●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M5-A	●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M6-A	●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M8-A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SSB-M10-A					●	●	●	●	●	●	●
SSB-M12-A					●	●	●	●	●	●	●
SSB-M16-A						●	●	●	●	●	●

● 使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。



● 関連商品

ストップパボルトの取りつけ用にロケーティングブロック [SBN] があります。

→ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSB-M8-40-A

商品記号 ① ② 先端球面タイプ

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ねじ組み合わせ → P.xxxx

対応不可

ねじカット → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応可・別料金