



- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 片側おねじタイプ。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 衝撃吸収・振動吸収などの用途のほか、装置・機械の足としても使用できます。
- ねじ部の材質は2種類。商品記号により選択できます。

FGBA — スティール製

FGBAS — ステンレス製

FGBA-S ねじ部：スティール製

単位：mm

| 品番 | 価格(円) | D | H | M(並目) | Lm | t | ばね定数(N/mm) | 最大荷重(N) | 最大たわみ量 | 質量(g) |
|----------------------|---------|-----|----|-------|----|-----|------------|---------|--------|-------|
| FGBA-8-8-M3-S-55 | 130 | 8 | 8 | M3 | 6 | 1 | 20 | 40 | 2 | 2 |
| FGBA-10-10-M4-S-55 | 120 | 10 | 10 | M4 | 10 | 1.2 | 24 | 59 | 2.5 | 4 |
| FGBA-10-15-M4-S-55 | 120 | 10 | 15 | M4 | 10 | 1.2 | 21 | 78 | 3.75 | 5 |
| FGBA-15-10-M4-S-55 | 120 | 15 | 10 | M4 | 10 | 1.4 | 77 | 154 | 2 | 7 |
| FGBA-15-15-M4-S-55 | 120 | 15 | 15 | M4 | 10 | 1.4 | 64 | 241 | 3.75 | 8 |
| FGBA-15-20-M4-S-55 | 130 | 15 | 20 | M4 | 10 | 1.4 | 57 | 287 | 5 | 9 |
| FGBA-15-30-M4-S-55 | 150 | 15 | 30 | M4 | 10 | 1.4 | 48 | 300 | 6.25 | 10 |
| FGBA-20-10-M6-S-55 | 130 | 20 | 10 | M6 | 18 | 2 | 126 | 315 | 2.5 | 12 |
| FGBA-20-15-M6-S-55 | 130 | 20 | 15 | M6 | 18 | 2 | 77 | 289 | 3.75 | 14 |
| FGBA-20-20-M6-S-55 | 130 | 20 | 20 | M6 | 18 | 2 | 60 | 302 | 5 | 16 |
| FGBA-20-30-M6-S-55 | 150 | 20 | 30 | M6 | 18 | 2 | 38 | 285 | 7.5 | 20 |
| FGBA-25-15-M6-S-55 | 150 | 25 | 15 | M6 | 18 | 2 | 163 | 612 | 3.75 | 22 |
| FGBA-25-20-M6-S-55 | 170 | 25 | 20 | M6 | 18 | 2 | 112 | 560 | 5 | 25 |
| FGBA-25-30-M6-S-55 | 190 | 25 | 30 | M6 | 18 | 2 | 68 | 509 | 7.5 | 31 |
| FGBA-30-15-M8-S-55 | 220 | 30 | 15 | M8 | 20 | 2 | 249 | 934 | 3.75 | 43 |
| FGBA-30-20-M8-S-55 | 230 | 30 | 20 | M8 | 20 | 2 | 185 | 924 | 5 | 47 |
| FGBA-30-25-M8-S-55 | 250 | 30 | 25 | M8 | 20 | 2 | 130 | 815 | 6.25 | 51 |
| FGBA-30-30-M8-S-55 | 270 | 30 | 30 | M8 | 20 | 2 | 117 | 876 | 7.5 | 55 |
| FGBA-40-20-M8-S-55 | 300 | 40 | 20 | M8 | 23 | 2 | 247 | 1235 | 5 | 62 |
| FGBA-40-25-M8-S-55 | 350 | 40 | 25 | M8 | 23 | 2 | 247 | 1546 | 6.25 | 74 |
| FGBA-40-30-M8-S-55 | 360 | 40 | 30 | M8 | 23 | 2 | 213 | 1600 | 7.5 | 85 |
| FGBA-40-40-M8-S-55 | 430 | 40 | 40 | M8 | 23 | 2 | 182 | 1820 | 10 | 108 |
| FGBA-50-20-M10-S-55 | 470 | 50 | 20 | M10 | 28 | 2 | 517 | 2587 | 5 | 127 |
| FGBA-50-30-M10-S-55 | 520 | 50 | 30 | M10 | 28 | 2 | 327 | 2453 | 7.5 | 150 |
| FGBA-50-40-M10-S-55 | 630 | 50 | 40 | M10 | 28 | 2 | 247 | 2468 | 10 | 173 |
| FGBA-60-20-M10-S-55 | (850) | 60 | 20 | M10 | 28 | 2 | 726 | 3630 | 5 | 171 |
| FGBA-60-40-M10-S-55 | (1,060) | 60 | 40 | M10 | 28 | 2 | 340 | 3400 | 10 | 233 |
| FGBA-70-40-M10-S-55 | (1,610) | 70 | 40 | M10 | 27 | 3 | 410 | 4100 | 10 | 291 |
| FGBA-70-55-M10-S-55 | (1,890) | 70 | 55 | M10 | 27 | 3 | 327 | 4500 | 13.75 | 348 |
| FGBA-75-25-M12-S-55 | (1,180) | 75 | 25 | M12 | 37 | 3 | 752 | 4700 | 6.25 | 233 |
| FGBA-75-40-M12-S-55 | (1,410) | 75 | 40 | M12 | 37 | 3 | 450 | 4500 | 10 | 349 |
| FGBA-75-50-M12-S-55 | (1,640) | 75 | 50 | M12 | 37 | 3 | 352 | 4400 | 12.5 | 426 |
| FGBA-100-40-M16-S-55 | (3,060) | 100 | 40 | M16 | 41 | 3 | 810 | 8100 | 10 | 638 |
| FGBA-100-50-M16-S-55 | (3,400) | 100 | 50 | M16 | 41 | 3 | 640 | 8000 | 12.5 | 828 |
| FGBA-100-60-M16-S-55 | (3,580) | 100 | 60 | M16 | 41 | 3 | 520 | 7800 | 15 | 1008 |

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 材質・仕上げ



| | FGBA-S | FGBAS-S |
|--------|------------------------|------------------------|
| 本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 | ステンレス |
| カバーシート | スティール 三価クロメート処理 | ステンレス |



FGBAS-S ねじ部：ステンレス製

単位：mm

| 品番 | 価格(円) | D | H | M(並目) | Lm | t | ばね定数(N/mm) | 最大荷重(N) | 最大たわみ量 | 質量(g) |
|-----------------------|---------|-----|----|-------|----|-----|------------|---------|--------|-------|
| FGBAS-8-8-M3-S-55 | 380 | 8 | 8 | M3 | 6 | 1 | 20 | 40 | 2 | 2 |
| FGBAS-10-10-M4-S-55 | 310 | 10 | 10 | M4 | 10 | 1.2 | 24 | 59 | 2.5 | 4 |
| FGBAS-10-15-M4-S-55 | 320 | 10 | 15 | M4 | 10 | 1.2 | 21 | 78 | 3.75 | 5 |
| FGBAS-15-10-M4-S-55 | 310 | 15 | 10 | M4 | 10 | 1.4 | 77 | 154 | 2 | 7 |
| FGBAS-15-15-M4-S-55 | 320 | 15 | 15 | M4 | 10 | 1.4 | 64 | 241 | 3.75 | 8 |
| FGBAS-15-20-M4-S-55 | 340 | 15 | 20 | M4 | 10 | 1.4 | 57 | 287 | 5 | 9 |
| FGBAS-15-30-M4-S-55 | 400 | 15 | 30 | M4 | 10 | 1.4 | 48 | 300 | 6.25 | 10 |
| FGBAS-20-10-M6-S-55 | 360 | 20 | 10 | M6 | 18 | 2 | 126 | 315 | 2.5 | 12 |
| FGBAS-20-15-M6-S-55 | 380 | 20 | 15 | M6 | 18 | 2 | 77 | 289 | 3.75 | 14 |
| FGBAS-20-20-M6-S-55 | 390 | 20 | 20 | M6 | 18 | 2 | 60 | 302 | 5 | 16 |
| FGBAS-20-30-M6-S-55 | 430 | 20 | 30 | M6 | 18 | 2 | 38 | 285 | 7.5 | 20 |
| FGBAS-25-15-M6-S-55 | 450 | 25 | 15 | M6 | 18 | 2 | 163 | 612 | 3.75 | 22 |
| FGBAS-25-20-M6-S-55 | 500 | 25 | 20 | M6 | 18 | 2 | 112 | 560 | 5 | 25 |
| FGBAS-25-30-M6-S-55 | 590 | 25 | 30 | M6 | 18 | 2 | 68 | 509 | 7.5 | 31 |
| FGBAS-30-15-M8-S-55 | 660 | 30 | 15 | M8 | 20 | 2 | 249 | 934 | 3.75 | 43 |
| FGBAS-30-20-M8-S-55 | 710 | 30 | 20 | M8 | 20 | 2 | 185 | 924 | 5 | 47 |
| FGBAS-30-25-M8-S-55 | 780 | 30 | 25 | M8 | 20 | 2 | 130 | 815 | 6.25 | 51 |
| FGBAS-30-30-M8-S-55 | 840 | 30 | 30 | M8 | 20 | 2 | 117 | 876 | 7.5 | 55 |
| FGBAS-40-20-M8-S-55 | 950 | 40 | 20 | M8 | 23 | 2 | 247 | 1235 | 5 | 62 |
| FGBAS-40-25-M8-S-55 | 1,070 | 40 | 25 | M8 | 23 | 2 | 247 | 1546 | 6.25 | 74 |
| FGBAS-40-30-M8-S-55 | 1,130 | 40 | 30 | M8 | 23 | 2 | 213 | 1600 | 7.5 | 85 |
| FGBAS-40-40-M8-S-55 | 1,330 | 40 | 40 | M8 | 23 | 2 | 182 | 1820 | 10 | 108 |
| FGBAS-50-20-M10-S-55 | 1,330 | 50 | 20 | M10 | 28 | 2 | 517 | 2587 | 5 | 127 |
| FGBAS-50-30-M10-S-55 | 1,590 | 50 | 30 | M10 | 28 | 2 | 327 | 2453 | 7.5 | 150 |
| FGBAS-50-40-M10-S-55 | 1,870 | 50 | 40 | M10 | 28 | 2 | 247 | 2468 | 10 | 173 |
| FGBAS-60-20-M10-S-55 | (2,310) | 60 | 20 | M10 | 28 | 2 | 726 | 3630 | 5 | 171 |
| FGBAS-60-40-M10-S-55 | (2,900) | 60 | 40 | M10 | 28 | 2 | 340 | 3400 | 10 | 233 |
| FGBAS-70-40-M10-S-55 | (4,430) | 70 | 40 | M10 | 27 | 3 | 410 | 4100 | 10 | 291 |
| FGBAS-70-55-M10-S-55 | (5,190) | 70 | 55 | M10 | 27 | 3 | 327 | 4500 | 13.75 | 348 |
| FGBAS-75-25-M12-S-55 | (3,250) | 75 | 25 | M12 | 37 | 3 | 752 | 4700 | 6.25 | 233 |
| FGBAS-75-40-M12-S-55 | (3,870) | 75 | 40 | M12 | 37 | 3 | 450 | 4500 | 10 | 349 |
| FGBAS-75-50-M12-S-55 | (4,520) | 75 | 50 | M12 | 37 | 3 | 352 | 4400 | 12.5 | 426 |
| FGBAS-100-40-M16-S-55 | (8,430) | 100 | 40 | M16 | 41 | 3 | 810 | 8100 | 10 | 638 |
| FGBAS-100-50-M16-S-55 | (9,350) | 100 | 50 | M16 | 41 | 3 | 640 | 8000 | 12.5 | 828 |
| FGBAS-100-60-M16-S-55 | (9,850) | 100 | 60 | M16 | 41 | 3 | 520 | 7800 | 15 | 1008 |

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

FGBA-30-30-M8-S-55



価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000 | ねじカット → P.0000 | ゆるみ止め → P.0000 | レーザ刻印 → P.0000 |
| 対応不可 | 対応不可 | 対応可・別料金 | 対応不可 |