



● 材質・仕上げ



	SADS-SD
ねじ部	SUS303
止め輪	SUS304相当

- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。

寸法

単位: mm

品番	M(並目) ①	M1(並目) ②	Lm	s	t	D	質量(g)
SADS-M4-M5-SD	M4	M5	4.5	1.4	0.6	7	1.9 - 6.7
SADS-M5-M4-SD	M5	M4	4.5	1.6	0.6	7	1.5 - 3.1
SADS-M5-M6-SD	M5	M6	4.5	1.6	0.6	9	2.7 - 12
SADS-M6-M5-SD	M6	M5	5.5	1.6	0.6	9	2.5 - 7.3
SADS-M6-M8-SD	M6	M8	5.5	2	0.6	9	4.9 - 27
SADS-M8-M6-SD	M8	M6	6.5	2	0.6	9	4.3 - 13
SADS-M8-M10-SD	M8	M10	6.5	2.5	0.8	12	10 - 43
SADS-M10-M8-SD	M10	M8	8.5	2.5	0.8	12	8.2 - 30
SADS-M10-M12-SD	M10	M12	8.5	3	0.8	16	16 - 64

価格

SADS-SD ステンレス製

単位: 円

品番	L (mm) ③								
	12	16	20	25	32	40	50	63	80
SADS-M4-M5-SD	300	310	320	320	330	350	350		
SADS-M5-M4-SD	300	310	320	320	330				
SADS-M5-M6-SD	320	340	350	360	360	380	390	420	
SADS-M6-M5-SD	320	340	350	360	360	380	390		
SADS-M6-M8-SD	360	380	390	410	420	460	470	500	550
SADS-M8-M6-SD	360	380	390	410	420	460	470	500	
SADS-M8-M10-SD		420	450	470	480	500	560	610	670
SADS-M10-M8-SD	410	420	450	470	480	500	560	610	670
SADS-M10-M12-SD		490	500	540	550	610	670	730	790

● 品番指定

 直送 14時当日出荷 [WEB NBKネットショップ](#)

SADS-M10-M12-80-SD

 商品記号 ① ② ③ ねじ径変更タイプ

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

対応可・別料金

ねじ組み合わせ → P. xxxx

対応可・別料金

ねじカット → P. xxxx

対応可・別料金

ゆるみ止め → P. xxxx

対応可・別料金