


SUS ステンレス



- ベアリング固定用のセットカラー。
- 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
- シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
- 材質・仕上げ



NSC-SB	
本体	SUS304
六角穴付き止めねじ	SUSXM7

単位: mm

品番	d	B	B1	D	D1	M(並目)*1	適用 ベアリング	質量(g)
NSC-3-7-SB	3	7.5	5	7	5	M3	693ZZ・623ZZ	2
NSC-4-7-SB	4	7.5	5	8	6	M3	694ZZ・624ZZ	2
NSC-5-7-SB	5	7.5	5	11	7.2	M3	695ZZ・605ZZ・625ZZ	3
NSC-6-7-SB1	6	7.5	5	13	8.4	M3	606ZZ	4
NSC-6-7-SB2	6	7.5	5	13	9.2	M3	626ZZ	5
NSC-6-7-SB3	6	7.5	5	13	8	M3	696ZZ	4
NSC-8-9-SB1	8	9.5	7	18	11.7	M4	608ZZ	12
NSC-8-9-SB2	8	9.5	7	18	11.4	M4	628ZZ	12
NSC-8-9-SB3	8	9.5	7	18	10.4	M4	698ZZ	11
NSC-10-11-SB1	10	11	8	20	14.2	M5	6000ZZ	16
NSC-10-11-SB2	10	11	8	20	16.7	M5	6200ZZ	18
NSC-10-11-SB3	10	11	8	20	13.2	M5	6900ZZ	16
NSC-12-11-SB1	12	11	8	22	17.2	M5	6001ZZ	19
NSC-12-11-SB2	12	11	8	22	17.7	M5	6201ZZ	19
NSC-12-11-SB3	12	11	8	22	15.2	M5	6901ZZ	18
NSC-15-11-SB1	15	11	8	25	20.2	M5	6002ZZ	22
NSC-15-11-SB2	15	11	8	25	21.2	M5	6202ZZ	23
NSC-15-11-SB3	15	11	8	25	18.7	M5	6902ZZ	21

\*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。

\*1: d寸法が5以下の場合は1ヶ所です。



単位: mm

品番	d	B	B1	D	D1	M(並目)*1	適用 ベアリング	質量(g)
NSC-17-13-SB1	17	13	10	28	22.2	M6	6003ZZ	33
NSC-17-13-SB2	17	13	10	28	24.2	M6	6203ZZ	35
NSC-17-13-SB3	17	13	10	28	20.2	M6	6903ZZ	32
NSC-20-13-SB1	20	13	10	35	25.2	M6	6004ZZ	54
NSC-20-13-SB2	20	13	10	35	27.2	M6	6204ZZ	55
NSC-20-13-SB3	20	13	10	35	24.7	M6	6904ZZ	53
NSC-25-13-SB1	25	13.5	10	38	31.2	M6	6005ZZ	56
NSC-25-13-SB2	25	13.5	10	38	33.2	M6	6205ZZ	59
NSC-25-13-SB3	25	13.5	10	38	30.2	M6	6905ZZ	55
NSC-30-15-SB1	30	15.5	12	45	38.2	M8	6006ZZ	92
NSC-30-15-SB2	30	15.5	12	45	40.2	M8	6206ZZ	95
NSC-30-15-SB3	30	15.5	12	45	35.2	M8	6906ZZ	87
NSC-35-16-SB1	35	16.5	12	50	43.2	M8	6007ZZ	108
NSC-35-16-SB2	35	16.5	12	50	46.2	M8	6207ZZ	116
NSC-35-16-SB3	35	16.5	12	50	41.2	M8	6907ZZ	102
NSC-40-18-SB1	40	18.5	14	60	48.2	M10	6008ZZ	185
NSC-40-18-SB2	40	18.5	14	60	52.2	M10	6208ZZ	196
NSC-40-18-SB3	40	18.5	14	60	46.2	M10	6908ZZ	180

\*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。

\*1: d寸法が5以下の場合は1ヶ所です。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NSC-4-7-SB



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	🔪 ねじカット → P.0000	🌀 ゆるみ止め → P.0000	🔪 レーザ刻印 → P.0000
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金