


# SNS-TZB 六角穴付きボルト



● 材質・仕上げ



	<b>SNS-TZB</b>
本体	SCM435 三価クロメート処理
強度区分	10.9

- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3～M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

単位：mm

品番 <b>1</b>	M(並目)		L <b>2</b>																D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80						
<b>SNS-M3-TZB</b>	M3	0.5																		5.5	3	2.5	0.72 - 1.5	20
<b>SNS-M4-TZB</b>	M4	0.7																		7	4	3	1.6 - 3.6	20
<b>SNS-M5-TZB</b>	M5	0.8																		8.5	5	4	2.8 - 6.5	20
<b>SNS-M6-TZB</b>	M6	1																		10	6	5	4.9 - 12	20
<b>SNS-M8-TZB</b>	M8	1.25																		13	8	6	12 - 26	20
<b>SNS-M10-TZB</b>	M10	1.5																		16	10	8	23 - 42	5
<b>SNS-M12-TZB</b>	M12	1.75																		18	12	10	41 - 61	5
<b>SNS-M16-TZB</b>	M16	2																		24	16	14	97 - 146	1

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNS-M5-12-TZB



<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	お問い合わせください	対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください