


SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download スペース 全ねじ SUS ステンレス



- 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 用途

機器・装置の省スペース化

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SSHS-FT
本体	SUS304

単位: mm

品番	M	L	D1	L1	B	t	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)
SSHS-M3-FT	M3	16 20 25 30 40 50	6	1.3	1.5	2	0.6	0.89 - 2.6
SSHS-M4-FT	M4	20 25 30 40 50 60	8	1.5	2	2.5	1.5	2 - 5
SSHS-M5-FT	M5	30 40 50 60 70	9	1.5	3	3	3.1	4.1 - 10
SSHS-M6-FT	M6	40 50 60 70	10	1.5	3	4	5.3	8.2 - 15
SSHS-M8-FT	M8	40 50 60 70	13	1.5	4	5	12	14 - 26
SSHS-M10-FT	M10	40 50 60 70	16	1.5	5	6	18	20 - 39

品番	価格/袋*1 (円)								1袋 入り数
	L								
	16	20	25	30	40	50	60	70	
SSHS-M3-FT	420	520	620	760	930	1,120			1
SSHS-M4-FT		590	680	830	990	1,140	1,340		1
SSHS-M5-FT				870	1,080	1,290	1,490	1,710	1
SSHS-M6-FT					1,220	1,460	1,710	1,960	1
SSHS-M8-FT					1,400	1,640	1,890	2,140	1
SSHS-M10-FT					1,580	1,860	2,140	2,400	1

*1: 1袋あたりの価格です。

- 品番指定

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

SSHS-M8-60-FT

商品記号

1

2

商品記号

1. パラ売り → P. xxxx

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

ねじカット → P. xxxx

ゆるみ止め → P. xxxx

脱落防止加工 → P. xxxx

本商品は1本/袋です

対応可・別料金

対応可・別料金

対応可・別料金

対応可・別料金