


# B-4 標準Vプーリー - B・BX適用



単位: mm

品番	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>		
4-B-4	90.6	101.6	35	8	21U	63	46	19	57	84	18	0.00318	2.69
4-B-4F	90.6	101.6	36	8	41U	-	42	-	42	84	18	0.00317	2.63
4 ½-B-4	103.3	114.3	35	8	21U	63	46	19	57	84	18	0.00497	3.23
4 ½-B-4F	103.3	114.3	44	8	41U	-	42	-	42	84	18	0.00516	3.33
5-B-4	116	127	38	8	21U	69	48	22	58	84	18	0.00752	3.95
5-B-4F	116	127	51	8	41U	-	42	-	42	84	18	0.00796	4.11
5 ½-B-4	128.7	139.7	38	8	21U	69	48	22	58	84	18	0.00108	4.58
6-B-4	141.4	152.4	38	8	22U	69	48	22	58	84	18	0.0131	4.43
6-B-4F	141.4	152.4	38	8	43U	69	46	-	38	84	18	0.013	4.37
6 ½-B-4	154.1	165.1	38	8	22U	69	50	22	56	84	18	0.0173	4.92
7-B-4	166.8	177.8	46	-	50X	82	55	-	14.5	84	21	0.0221	5.69
8-B-4	192.2	203.2	46	-	50X	82	55	-	14.5	84	21	0.0339	6.38
9-B-4	217.6	228.6	46	-	50X	82	55	-	14.5	84	21	0.0498	7.08
10-B-4	243	254	49	-	50X	88	56	-	14	84	21	0.0705	8.1
11-B-4	268.4	279.4	49	-	50X	88	57	-	13.5	84	21	0.0959	8.88
12-B-4	293.8	304.8	49	-	50X	88	57	-	13.5	84	21	0.127	9.58
13-B-4	319.2	330.2	49	-	50X	88	57	-	13.5	84	21	0.163	10.3
14-B-4	344.6	355.6	52	-	50Y	94	57	-	13.5	84	21	0.21	11.6
15-B-4	370	381	52	-	50Y	94	58	-	13	84	21	0.267	12.7
16-B-4	395.4	406.4	52	-	50Y	94	58	-	13	84	21	0.327	13.5
18-B-4	446.2	457.2	53	-	50Y	95	58	-	13	84	18	0.475	15.2
20-B-4	497	508	53	-	50Y	95	58	-	13	84	18	0.663	16.9
22-B-4	547.8	558.8	54	-	50Y	97	62	-	11	84	21	1.14	23.4
24-B-4	598.6	609.6	57	-	50Y	102	62	-	11	84	21	1.51	25.9

## 追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

## ● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## 20-B-4

