


## SKH(INCH) 六角レンチ(インチねじ用)


[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#)


- インチねじ専用の六角レンチ。

- 用途

インチねじの取りつけ・取りはずし

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

SKH(INCH)	
本体	合金鋼(硬度50HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒)

単位: Inch

品番	価格/袋*1 (円)	B 二面の呼び	L1	L2	適用インチねじ		質量(g)	1袋 入り数
					SNSS(INCH) → P.xxxx	SNBS(INCH) → P.xxxx		
SKH-1 / 16	40	1 / 16	1.75	0.562		#4 - 40	1	1
SKH-5 / 64	40	5 / 64	1.875	0.609		#5 - 40・#6 - 32	1.7	1
SKH-3 / 32	40	3 / 32	2	0.656	#4 - 40・#5 - 40	#8 - 32	2.6	1
SKH-7 / 64	50	7 / 64	2.125	0.703	#6 - 32		3.7	1
SKH-1 / 8	50	1 / 8	2.25	0.75		#10 - 24・#10 - 32	5.2	1
SKH-9 / 64	60	9 / 64	2.375	0.796	#8 - 32		6.9	1
SKH-5 / 32	60	5 / 32	2.5	0.844	#10 - 24・#10 - 32・#12 - 24	1/4 - 20	9	1
SKH-3 / 16	80	3 / 16	2.75	0.938	1/4 - 20・1/4 - 28		14	1
SKH-1 / 4	120	1 / 4	3.25	1.125	5/16 - 18		30	1
SKH-5 / 16	180	5 / 16	3.75	1.25	3/8 - 16		54	1

● 各寸法表記はインチです。

\*1: 1袋あたりの価格です。

## ● 関連商品

**SNSS(INCH)** 六角穴付きボルト(インチねじ)

→ P.xxxx



**SNBS(INCH)** 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)

→ P.xxxx



- 品番指定

直送

14時当日出荷

NBK ネットショップ

**SKH-3/32**

◀ 1

バラ売り → P.xxxx

本商品は1個/袋です

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ねじカット → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

脱落防止加工 → P.xxxx

対応不可