DFS/DFSN ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ

アルミフレーム　壁面パネル・板金　アルミフレーム端面　パイプ　VESA規格対応

構造



● 材質・仕上げ　RoHS

	DFS-AF	DFS-AA DFS-PB	DFSN-AF	DFSN-AA DFSN-PB
ディスプレイ用プレート	SPHC 静電塗装			
ヒンジ	SPCC 静電塗装			
クランプレバー	ナイロン6		–	–
六角ナット	–	–	S45C 三価クロメート処理	
固定用プレート	SS400 静電塗装	–	SS400 静電塗装	–
ブラケット	–	A6063 アルマイト処理	–	A6063 アルマイト処理

● 最大搭載質量

商品記号	最大搭載質量(kg)
DFS	6
DFSN	10

● 1軸方向にディスプレイを傾けることができます。
可動範囲は±90°です。(DFS*-AF は±90°未満)



● クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。1
クランプレバータイプ―DFS
六角ナットタイプ――DFSN

● 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。3
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用―DFS*-AF
アルミフレーム端面取りつけ用――DFS*-AA
丸パイプ用――DFS*-PB

● 用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

● 品番指定　※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

DFS N-75-AA-40
商品記号　1　2　3　4

品番例：DFS-100-AF-M8、DFSN-75-PB-40

● アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

DFS-AF　DFSN-AF



*1：取りつけ用ボルトは付属していません。
*2：クランプレバータイプ DFS のクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

単位：mm

品番	品番	A 2	M(d) 4				W	質量(g)
DFS-75-AF-**	DFSN-75-AF-**	75	M4(5)	M5(6)	M6(7)	M8(9)	90	890 - 930
DFS-100-AF-**	DFSN-100-AF-**	100	M4(5)	M5(6)	M6(7)	M8(9)	115	990 - 1030

● アルミフレーム端面取りつけ用

DFS-AA　DFSN-AA



*1：六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。
*2：クランプレバータイプ DFS のクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

単位：mm

品番	品番	A 2	B 4	W	L_1	L	質量(g)
DFS-75-AA-40	DFSN-75-AA-40	75	40	90	17	106	680 - 720
DFS-100-AA-40	DFSN-100-AA-40	100	40	115	17	106	780 - 820

● 丸パイプ用

DFS-PB　DFSN-PB



*1：クランプレバータイプ DFS のクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

単位：mm

品番	品番	A 2	D 4			W	L_1	L	質量(g)
DFS-75-PB-**	DFSN-75-PB-**	75	28	30	34	90	103	127	800 - 870
			40	42.7		90	107	135	790 - 860
DFS-100-PB-**	DFSN-100-PB-**	100	28	30	34	115	103	127	900 - 970
			40	42.7		115	107	135	890 - 960

● 固定用のゴムシートを貼っています。

NBK 鍋屋バイテック会社　0575-23-1162　info@nbk1560.com　https://www.nbk1560.com