KGB ゴムボール



● 手ざわりがソフトなゴム製です。

● 材質・仕上げ

RoHS

	KGB
ボール部	EPDM（つや消し黒）
ねじ部	S45C 三価クロメート処理

単位：mm

品番	D 1	M(並目)		Lf	H	質量(g)
		ねじの呼び 2	ピッチ			
KGB-20-M6	20	M6	1	10	18	10
KGB-25-M8	25	M8	1.25	12.5	22.5	15
KGB-32-M10	32	M10	1.5	16	29	25
KGB-40-M12	40	M12	1.75	20	36	40

● 品番指定　※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KGB-20-M6

商品記号　1　2

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじ組み合わせ ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	レーザ刻印 ➡ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可