

DTR タブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download アルミフレーム 壁面パネル・板金 アルミフレーム端面 パイプ

構造

● 材質・仕上げ



	DTR-AF	DTR-AA / DTR-PB
ホルダ	SS400 クロムメッキ	
保護キャップ	軟質PVC (鉛フリー)	
固定用プレート	SS400 静電塗装	—
ブラケット	—	A6063 アルマイト処理

● オプション

- オプションの **DTC** を使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
- タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。


品番	価格(円)	質量(g)
DTC	1,870	70

● 材質・仕上げ



	DTC
クランプ	AC4C-F 静電塗装
クランプ用ねじ	SUSXM7

- ホルダのみでも購入できます。



品番	価格(円)	質量(g)
DTR	6,740	780



- iPad*1対応のタブレットPCホルダです。
*1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。
- 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取り付け・取りはずしができます。
- 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
- ホルダを完全に固定するタイプです。
- 取り付け相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。◀1
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用— **DTR-AF**
アルミフレーム端面取り付け用— **DTR-AA**
丸パイプ用— **DTR-PB**
- 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。
- ホルダのみでも購入できます。

- さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
➡ P.xxxx



● 用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

DTR-AA-40

商品記号 1 2

品番例: DTR-AF-M8、DTR-PB-42.7

● アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

DTR-AF

品番	価格(円)	M*1 (d)	質量(g)
DTR-AF-**	8,150	M4 (5)	1190
		M5 (6)	
		M6 (7)	
		M8 (9)	

単位: mm

*1: 取り付け用ボルトは付属していません。

● アルミフレーム端面取り付け用

DTR-AA

品番	価格(円)	B	質量(g)
DTR-AA-40	9,470	40	960

単位: mm

*1: 六角穴付き低頭ボルト (M8×16mm) が付属しています。

● 丸パイプ用

DTR-PB

品番	価格(円)	D	L1	L	質量(g)
DTR-PB-**	11,400	28	65.5	89.5	1110
		30			1110
		34			1070
	11,600	40	69.5	97.5	1090
		42.7			1060

単位: mm

- 固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

● 関連商品

9～12インチのタブレットPCに対応したタブレットPCホルダ **DTAR-AF** があります。
➡ P.xxxx

