



- 7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。
- ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
- めねじタイプのセブンロブノブがあります。

KSF KSF5 → P.xxxx
KSF-PF → P.xxxx

- 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。

商品記号	ノブの材質	ねじ部の材質
KSM	ナイロン6	スチール
KSMS	ナイロン6	ステンレス
KSM-PF	フェノール樹脂	スチール

- 材質・仕上げ ● RoHS2適合

	KSM	KSMS	KSM-PF
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUSXM7*1	SUM22L 三価クロメート処理

*1: **KSMS-63-M12** はSUS303になります。



寸法

KSM ノブ: ナイロン6・ねじ部: スチール **KSMS** ノブ: ナイロン6・ねじ部: ステンレス 単位: mm

品番	品番	D 2	M(並目) 3	H	s	d	質量(g)
KSM-25-M5	KSMS-25-M5	25	M5	16	8	12	4 - 9
KSM-32-M6	KSMS-32-M6	32	M6	20	10	14	8 - 20
KSM-40-M8	KSMS-40-M8	40	M8	25	13	18	19 - 36
KSM-50-M10	KSMS-50-M10	50	M10	32	17	22	44 - 64
KSM-63-M12	KSMS-63-M12	63	M12	40	21	26	82 - 117

KSM-PF ノブ: フェノール樹脂・ねじ部: スチール 単位: mm

品番	D 2	M(並目) 3	H	s	d	質量(g)
KSM-32-M6-PF	32	M6	20	10	14	9 - 16
KSM-40-M8-PF	40	M8	25	13	18	19 - 36
KSM-50-M10-PF	50	M10	32	17	22	49 - 64
KSM-63-M12-PF	63	M12	40	21	26	91 - 117
KSM-80-M16-PF	80	M16	50	25	35	207 - 259

価格

KSM ノブ: ナイロン6・ねじ部: スチール **KSMS** ノブ: ナイロン6・ねじ部: ステンレス **KSM-PF** ノブ: フェノール樹脂・ねじ部: スチール 単位: 円

品番	Lm (mm) 4												
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
KSM-25-M5	130	130		130	130	130							
KSM-32-M6	130		130	130	130	130	130		150			160	
KSM-40-M8			210	220	220	220	220	220		250	250		
KSM-50-M10		280		280	280	280	330	330	330		370		
KSM-63-M12				530	530	530	530	560		730		760	
KSMS-25-M5	300	320		320	320								
KSMS-32-M6	320		330	340	360	360							
KSMS-40-M8				440	440	440		470					
KSMS-50-M10				560	590	640			710		700		
KSMS-63-M12						1,040		1,120		1,210			
KSM-32-M6-PF			(290)	(290)	(290)	(290)	(310)		(310)				
KSM-40-M8-PF			(390)	(390)	(390)	(400)		(420)			(460)		
KSM-50-M10-PF				(480)	(490)	(500)		(530)		(540)			
KSM-63-M12-PF					(670)	(670)	(680)		(680)		(720)		
KSM-80-M16-PF						(1,240)		(1,300)		(1,360)		(1,450)	(1,530)

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

[クリーン洗浄・クリーン梱包](#) → P.xxxx [ねじ組み合わせ](#) → P.xxxx [ねじカット](#) → P.xxxx [ゆるみ止め](#) → P.xxxx [レーザ刻印](#) → P.xxxx
 ステンレス製のみ対応可・別料金 対応不可 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金

● 品番指定 [直送](#) [14時当日出荷](#) [NBK ネットショップ](#)

KSM-32-M6-16-PF

1 2 3 4 1

4 ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。