QLGAL-A/QLGAL-B オイルレベルウィンドウ

QLGAL-A リフレクタつき



QLGAL-B リフレクタなし



- 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
  QLGAL-M ――――メートル細目ねじ
  QLGAL-G ――――管用平行ねじ
- リフレクタつきは、オイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。

- 商品記号により、使用可能温度およびリフレクタの有無が選択できます。

商品記号	使用可能温度	リフレクタ
QLGAL-A	100℃	あり
QLGAL-B	100℃	なし

- 材質・仕上げ

RoHS

	QLGAL-A	QLGAL-B
本体	アルミニウム合金*1	アルミニウム合金*1
リフレクタ	ポリサルフォン	–
ウィンドウ	フロートガラス	フロートガラス
オイルシール	NBR(ニトリルゴム・黒)	NBR(ニトリルゴム・黒)
Oリング	NBR(ニトリルゴム・黒)	NBR(ニトリルゴム・黒)

*1： 2020年12月1日出荷分より、改正RoHS指令（RoHS2）対応品に変更しました。

QLGAL-A 使用可能温度：100℃・リフレクタつき

単位：mm

品番 1	D_1	M(細目)	G(PF) ねじの呼び	Lm	D	A	B	許容圧力 (MPa)	推奨締めつけトルク(N・m)	質量 (g)
QLGAL-7-M14-1.5-A	7	M14x1.5	–	7.5	20	6.5	18	–	–	6
QLGAL-11-M16-1.5-A	11	M16x1.5	–	8	22	7.5	20	10	10	10
QLGAL-14-M20-1.5-A	14	M20x1.5	–	8.5	26	7.5	23	10	15	10
QLGAL-18-M26-1.5-A	18	M26x1.5	–	9	32	8	30	7	20	18
QLGAL-18-M27-1.5-A	18	M27x1.5	–	9	32	8	30	7	20	18
QLGAL-24-M33-1.5-A	24	M33x1.5	–	11	40	8.5	36	5	30	26
QLGAL-32-M40-1.5-A	32	M40x1.5	–	12	50	9	46	3	30	39
QLGAL-32-M42-1.5-A	32	M42x1.5	–	12	50	9	46	3	30	43
QLGAL-7-G1 / 4-A	7	–	G1/4	7.5	20	6.5	18	–	–	6
QLGAL-11-G3 / 8-A	11	–	G3/8	8	22	7.5	20	10	10	9
QLGAL-14-G1 / 2-A	14	–	G1/2	8.5	26	7.5	23	10	15	11
QLGAL-18-G3 / 4-A	18	–	G3/4	9	32	8	30	7	20	18
QLGAL-24-G1-A	24	–	G1	11	40	8.5	36	5	30	26
QLGAL-32-G11 / 4-A	32	–	G1 - 1/4	12	50	9	46	3	30	40
QLGAL-32-G11 / 2-A	32	–	G1 - 1/2	13	60	9	55	3	–	40

QLGAL-B 使用可能温度：100℃・リフレクタなし

単位：mm

品番 1	D_1	M(細目)	G(PF) ねじの呼び	Lm	D	A	B	許容圧力 (MPa)	推奨締めつけトルク(N・m)	質量 (g)
QLGAL-7-M14-1.5-B	7	M14x1.5	–	7.5	20	6.5	18	–	–	6
QLGAL-11-M16-1.5-B	11	M16x1.5	–	8	22	7.5	20	10	10	10
QLGAL-14-M20-1.5-B	14	M20x1.5	–	8.5	26	7.5	23	10	15	10
QLGAL-18-M26-1.5-B	18	M26x1.5	–	9	32	8	30	7	20	18
QLGAL-18-M27-1.5-B	18	M27x1.5	–	9	32	8	30	7	20	18
QLGAL-24-M33-1.5-B	24	M33x1.5	–	11	40	8.5	36	5	30	26
QLGAL-32-M40-1.5-B	32	M40x1.5	–	12	50	9	46	3	30	39
QLGAL-32-M42-1.5-B	32	M42x1.5	–	12	50	9	46	3	30	43
QLGAL-7-G1 / 4-B	7	–	G1/4	7.5	20	6.5	18	–	–	6
QLGAL-11-G3 / 8-B	11	–	G3/8	8	22	7.5	20	10	10	9
QLGAL-14-G1 / 2-B	14	–	G1/2	8.5	26	7.5	23	10	15	11
QLGAL-18-G3 / 4-B	18	–	G3/4	9	32	8	30	7	20	18
QLGAL-24-G1-B	24	–	G1	11	40	8.5	36	5	30	26
QLGAL-32-G11 / 4-B	32	–	G1 - 1/4	12	50	9	46	3	30	40
QLGAL-32-G11 / 2-B	32	–	G1 - 1/2	13	60	9	55	3	–	40

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

QLGAL-7-M14-1.5-A
1

NBK 鍋屋バイテック会社 ▶0575-23-1162 ▶info@nbk1560.com ▶https://www.nbk1560.com