LXSS セレーションロック(ステンレス製) - 接続部つき

SUS ステンレス

LXSS-DH フランジつき



LXSS-B めねじつき



LXSS-C おねじつき



- 回転方向の割り出し・位置決め部品。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 接続部がついたセレーションロックです。
- セレーションロック用ジョイントセット LXLS と組み合わせて使用します。
- 歯数は60歯・48歯の2種類。同一歯数のセレーションロック2個を組み合わせることで、以下の間隔で角度を調整できます。

  LXSS-**-**-60 ——60歯：6°またはその整数倍

  LXSS-**-**-48 ——48歯：7.5°またはその整数倍

- タイプは3種類。

  LXSS-DH ————フランジつき

  LXSS-B ————めねじつき

  LXSS-C ————おねじつき

関連商品

組み合わせて使用するセレーションロック用ジョイントセット LXLS があります。

セレーションロック用ばね LXT と組み合わせて使用することで、セレーションロックをゆるめた際、自動的にセレーションのかみ合いがはずれます。

品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LXSS-27-DH-60

1

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可

材質・仕上げ

RoHS

	LXSS
本体	SCS13相当

LXSS-DH フランジつき LXSS-B めねじつき LXSS-C おねじつき

単位：mm

品番 1	D	d	d1	h*1	H	H' min.	Lc	L	sw1	sw2	M(並目) ねじの呼び	M(並目) ピッチ	B	Cs	T	t	P	d2	Lf	L1	Lm	L2	歯数	質量(g)
LXSS-27-DH-60	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	–	–	–	46	5.3	20	5	32	–	–	–	–	–	60	52
LXSS-32-DH-60	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	–	–	–	54	6.5	22	6	38	–	–	–	–	–	60	88
LXSS-40-DH-60	40	11	27	12	24	25	4	30.5	14	–	–	–	70	8.5	30	7	48	–	–	–	–	–	60	175
LXSS-27-DH-48	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	–	–	–	46	5.3	20	5	32	–	–	–	–	–	48	52
LXSS-32-DH-48	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	–	–	–	54	6.5	22	6	38	–	–	–	–	–	48	88
LXSS-40-DH-48	40	11	27	12	24	25	4	30.5	14	–	–	–	70	8.5	30	7	48	–	–	–	–	–	48	140
LXSS-27-B-60	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M8	1.25	–	–	–	–	–	13	12	40.5	–	–	60	51
LXSS-32-B-60	32	9	21	9.5	19	19.8	3	26	12	17	M10	1.5	–	–	–	–	–	16	15	49.5	–	–	60	93
LXSS-40-B-60	40	11	27	12	24	25	4	31.5	14	22	M12	1.75	–	–	–	–	–	20	18	63	–	–	60	188
LXSS-27-B-48	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M8	1.25	–	–	–	–	–	13	12	40.5	–	–	48	51
LXSS-32-B-48	32	9	21	9.5	19	19.8	3	26	12	17	M10	1.5	–	–	–	–	–	16	15	49.5	–	–	48	93
LXSS-40-B-48	40	11	27	12	24	25	4	31.5	14	22	M12	1.75	–	–	–	–	–	20	18	63	–	–	48	186
LXSS-27-C-60	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M10	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	17	20	60	46
LXSS-32-C-60	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	17	M12	1.75	–	–	–	–	–	–	–	–	20	24	60	83
LXSS-40-C-60	40	11	27	12	24	25	4	31	14	22	M16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	26	32	60	181
LXSS-27-C-48	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M10	1.25	–	–	–	–	–	–	–	–	17	20	48	46
LXSS-32-C-48	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	17	M12	1.75	–	–	–	–	–	–	–	–	20	24	48	83
LXSS-40-C-48	40	11	27	12	24	25	4	31	14	22	M16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	26	32	48	181

*1： h寸法は歯の中間までの高さです。

● 使用例

制御装置に。



トレイの位置決めに。



● 組み立て方法



*1： 座金・センタリングブッシュは LXLS の部品です。

● 組み立て例