UAP アルミ取っ手

UAP-8 UAP-10



UAP-12 UAP-16



- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UAP-12 UAP-16 を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 2	表面処理
AL	アルマイト処理
BK	静電塗装(つや消し黒)
SG	静電塗装(つや消しシルバー)
RD	静電塗装(つや消しレッド)

- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 材質・仕上げ

RoHS

	UAP-AL*1	UAP-BK / UAP-SG / UAP-RD*1
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 静電塗装(各色)
座金	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

*1: UAP-12 UAP-16 には座金は付属していません。

単位:mm

品番 1	A	L1	D	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UAP-8-55	8	55	12	35	27	67	9	M4	1000	15	M4×10
UAP-8-64	8	64	12	35	27	76	9	M4	1000	18	M4×10
UAP-8-88	8	88	12	35	27	100	9	M4	1000	20	M4×10
UAP-8-96	8	96	12	35	27	108	9	M4	1000	22	M4×10
UAP-8-100	8	100	12	35	27	112	9	M4	1000	23	M4×10
UAP-8-120	8	120	12	35	27	132	9	M4	1000	25	M4×10
UAP-8-128	8	128	12	35	27	140	9	M4	1000	28	M4×10
UAP-10-88	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	33	M5×12
UAP-10-100	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	35	M5×12
UAP-10-120	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	39	M5×12
UAP-10-180	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	50	M5×12
UAP-10-200	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	54	M5×12
UAP-10-235	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	61	M5×12
UAP-12-125	12	125	–	51	39	137	13	M6	1000	60	M6×12
UAP-12-160	12	160	–	51	39	172	13	M6	1000	71	M6×12
UAP-12-200	12	200	–	51	39	212	13	M6	1000	85	M6×12
UAP-12-250	12	250	–	51	39	262	13	M6	1000	114	M6×12
UAP-16-160	16	160	–	59	43	176	13	M6	1000	131	M6×12
UAP-16-200	16	200	–	59	43	216	13	M6	1000	152	M6×12
UAP-16-250	16	250	–	59	43	266	13	M6	1000	182	M6×12
UAP-16-300	16	300	–	59	43	316	13	M6	1000	207	M6×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

クリーン洗浄・クリーン梱包	レーザ刻印
対応不可	対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UAP-8-55 - AL
(1) (2)

UAP-8-55 - AL - P
(1) (2) ねじ付属サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に -P を追加してください。

NBK 鍋屋バイテック会社 ▶0575-23-1162 ▶info@nbk1560.com ▶https://www.nbk1560.com