



● 材質・仕上げ



	UARC-AL	UARC-BL	UARC-BK / UARC-SG
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 パレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

- 美しいアーチ形状の取っ手。前面取りつけタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。

記号	表面処理
AL	アルマイト処理
BL	パレル研磨
BK	静電塗装 (つや消し黒)
SG	静電塗装 (つや消しシルバー)

- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M5	200
M6	200

\*1: アルミアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

単位: mm

品番	価格(円)				A	L1	C	H	h	L	Lc	Lr	R	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
	AL	BL	BK	SG												
UARC-20-160	(3,520)	(2,240)	(2,530)	(2,530)	20	160	9.4	51	38	185	5	10	5.3	1000	105	M5×12
UARC-20-192	(3,770)	(2,320)	(2,840)	(2,840)	20	192	9.4	51	38	221	5	10	5.3	1000	120	M5×12
UARC-26-160	(4,170)	(2,890)	(3,290)	(3,290)	26	160	11	57	40	190	6	12	6.4	1000	190	M6×16
UARC-26-192	(4,450)	(3,030)	(3,510)	(3,510)	26	192	11	57	40	227	6	12	6.4	1000	210	M6×16

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 価格が( )の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

- 品番指定 直送 実働10日目出荷 NBKネットショップ

**UARC-20-160-SG**

1 2

**UARC-20-160-SG-P**

1 2 ねじ付属サービス

非在庫品です。実働10日目出荷になります。  
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応可・別料金

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金