



UAP-8 UAP-10



UAP-12 UAP-16



単位: mm

品番 ¹	価格(円)			A	L1	D	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
	AL	BK	SG											
UAP-8-55	(1,880)	(970)	(970)	8	55	12	35	27	67	9	M4	1000	15	M4×10
UAP-8-64	(1,890)	(980)	(980)	8	64	12	35	27	76	9	M4	1000	18	M4×10
UAP-8-88	(1,890)	(980)	(980)	8	88	12	35	27	100	9	M4	1000	20	M4×10
UAP-8-96	(1,920)	(1,010)	(1,010)	8	96	12	35	27	108	9	M4	1000	22	M4×10
UAP-8-100	(1,920)	(1,010)	(1,010)	8	100	12	35	27	112	9	M4	1000	23	M4×10
UAP-8-120	(1,940)	(1,010)	(1,010)	8	120	12	35	27	132	9	M4	1000	25	M4×10
UAP-8-128	(1,950)	(1,030)	(1,030)	8	128	12	35	27	140	9	M4	1000	28	M4×10
UAP-10-88	1,590	1,060	(1,060)	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	33	M5×12
UAP-10-100	1,600	1,060	(1,060)	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	35	M5×12
UAP-10-120	1,620	1,090	(1,090)	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	39	M5×12
UAP-10-180	1,800	1,240	(1,240)	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	50	M5×12
UAP-10-200	2,040	1,270	(1,270)	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	54	M5×12
UAP-10-235	2,170	1,330	(1,330)	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	61	M5×12
UAP-12-125	(1,880)	(1,350)	(1,350)	12	125		51	39	137	13	M6	1000	60	M6×12
UAP-12-160	(2,040)	(1,460)	(1,460)	12	160		51	39	172	13	M6	1000	71	M6×12
UAP-12-200	(2,230)	(1,660)	(1,660)	12	200		51	39	212	13	M6	1000	85	M6×12
UAP-12-250	(2,460)	(1,720)	(1,720)	12	250		51	39	262	13	M6	1000	114	M6×12
UAP-16-160	(2,550)	(1,910)	(1,910)	16	160		59	43	176	13	M6	1000	131	M6×12
UAP-16-200	(2,810)	(2,150)	(2,150)	16	200		59	43	216	13	M6	1000	152	M6×12
UAP-16-250	(3,090)	(2,280)	(2,280)	16	250		59	43	266	13	M6	1000	182	M6×12
UAP-16-300	(3,380)	(2,550)	(2,550)	16	300		59	43	316	13	M6	1000	207	M6×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています (UAP-12 UAP-16 を除く)。安定性にすぐれ、取り付け部を美しく装飾できます。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 ²	表面処理
AL	アルマイト処理
BK	静電塗装(つや消し黒)
SG	静電塗装(つや消しシルバー)

- 静電塗装は、傷が付きにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M4	200
M5	200
M6	200

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

● 材質・仕上げ



	UAP-AL*1	UAP-BK / UAP-SG*1
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 静電塗装(各色)
座金	SUS303	SUS303
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

*1: UAP-12 UAP-16 に座金は付属していません。



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

UAP-8-55-AL

¹ ²

UAP-8-55-AL-P

¹ ² ねじ付属サービス

価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金

対応可・別料金