



標準品 寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)			A	L1	a	D	H	h	L	L2	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
	AL	ES	BK													
UVF-36-200	5,110	5,110	5,110	36	200	24	40	71	45	222	178	15	M8	1000	501	M8×16
UVF-36-250	5,330	5,330	5,330	36	250	24	40	71	45	272	228	15	M8	1000	522	M8×16
UVF-36-300	5,650	5,650	5,650	36	300	24	40	71	45	322	278	15	M8	1000	543	M8×16
UVF-36-350	5,930	5,930	5,930	36	350	24	40	71	45	372	328	15	M8	1000	564	M8×16
UVF-36-400	6,520	6,520	6,520	36	400	24	40	71	45	422	378	15	M8	1000	586	M8×16
UVF-36-500	7,040	7,040	7,040	36	500	24	40	71	45	522	478	15	M8	1000	628	M8×16
UVF-36-600	8,320	8,320	8,320	36	600	24	40	71	45	622	578	15	M8	1000	670	M8×16
UVF-36-800	10,500	10,500	10,500	36	800	24	40	71	45	822	778	15	M8	1000	755	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

1mm指定 価格

単位: 円

1mm指定 品番	指定範囲L1*1 (mm)					ねじ付属サービス ねじサイズ
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	
UVF-36-***-AL	6,180	6,460	7,050	7,570	8,850	11,000
UVF-36-***-ES	6,180	6,460	7,050	7,570	8,850	11,000
UVF-36-***-BK	6,180	6,460	7,050	7,570	8,850	11,000

*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

●L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。



- パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。
- 取り付け寸法L1は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M8	240

*1: アルミオーバルチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。

●材質・仕上げ

	UVF-AL / UVF-ES	UVF-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ポリアセタール (ライトグレー)	ポリアセタール (ライトグレー)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

RoHS2適合

●関連商品

UVFと同じ楕円パイプを使用した前面取り付けタイプのチューブラ取っ手UVCがあります。

➔ P.xxxx



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

UVF-36-200-ES-P 標準品

商品記号	1	2	3	ねじ付属サービス
------	---	---	---	----------

UVF-36-256-AL-P 1mm指定

商品記号	1	4	3	ねじ付属サービス
------	---	---	---	----------

標準品は2を寸法・価格表のL1から選択してください。

1mm指定は4を価格表のL1から1mm単位で指定してください。

1mm指定の納期は下表を参照してください。

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に-Pを追加してください。

数量(個)	1mm指定の納期
1 - 9	実働1日日出荷
10 - 99	実働3日日出荷