

サービス内容

- スケールプレート・スケールステッカ(1mm単位(実寸))でお好みの長さにカットします。
- 機器・装置のスペースや目的に応じて、スケールプレート・スケールステッカをより使いやすくするサービスです。



対象商品

FSP スケールプレート(横型)

FSP-V スケールプレート(縦型)

FSS **FST** スケールステッカ(横型)

FSS-V **FST-V** スケールステッカ(縦型)

FSP-HSR スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り

FSP-V-HSR スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り

* **FSP-BK** **FSP-V-BK** のカットについては、コンタクトセンターへお問い合わせください。

納期

商品記号	数量	納期
FSP FSP-V FSS FSS-V FST FST-V	1 - 9	実働1日目出荷
FSP-HSR FSP-V-HSR	10 - 99	実働3日目出荷

- 価格はNBKウェブサイトをご覧ください。
- 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- ご注文数が9個以下の場合、14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 例：2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。

木	金	土	日	月	火	水
1	2	3	4	5	6	7
	ご注文日 14:00まで	休日	休日	実働 1日目	実働 2日目	実働 3日目

- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

FSP-100-L-CT-L **10-R** **10**

商品品番

① ② ③ ② ③


商品品番の末尾に「CT」を追加し、カットする端面・カットする位置(1mm単位)を指定してください。

ご注文までの流れ

- ①加工記号 **CT** を選択してください。❶
- ②カットする端面を選択してください。❷
 - 横型 **FSP** **FSS** **FST** **FSP-HSR** の場合
左側カットの場合：**L**
右側カットの場合：**R**
 - 縦型 **FSP-V** **FSS-V** **FST-V** **FSP-V-HSR** の場合
上部カットの場合：**T**
下部カットの場合：**B**
- ③カットする位置をカットする端面側の目盛りから1mm単位(実寸)で指定してください。❸


- 例：片側カットの場合

FSP-100-L (スケール長100mm)を左端の目盛りから15mmの位置でカットする場合、品番は **FSP-100-L-CT-L15** になります。



- 例：両側カットの場合

FSP-100-L (スケール長100mm)を左端の目盛りから15mmの位置、右端の目盛りから10mmの位置でカットする場合、品番は **FSP-100-L-CT-L15-R10** になります。



- カット面の目盛りを残すため、カット面のR加工およびC面加工は行いません。
- カットする位置の公差は±0.5mmです。
- 両側をカットする場合は両側について、横型は左側から、また縦型の場合は上側からカットする位置を指定してください。
- スケールの縮尺にかかわらず、実寸1mm単位でのカットになります。