


ねじカットサービス

1mm単位で
ねじカット
します。



サービス内容


- ねじを1mm単位でお好みの長さにカットします。
- 例： **LECMS-4-10-YW** のねじを4mmカットする場合。

標準品

LECMS-4-10-YW ねじ長さ4mm

ねじカットサービス

LECMS-4-10-YW-CT4 ねじ長さ10mmを4mmカットして6mmに。



- 加工長さは1mm単位でご指定ください。❶
- 表面処理があるねじを加工した場合、ねじの先端はラッカー塗装します。
- 最小ねじ長さはねじ径+2mmです。
例：M8の場合、最小ねじ長さは10mmです。
- ねじの先端は平先となります。

対象商品

- 対象商品には各商品ページの最後に **対応可・別料金** の表示があります。

1 パラ売り → P.1799	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1797	ねじカット → P.1801	ゆるみ
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可

NBK 鍋屋バイテック会社 | ☎ 0575-23-1162 | ✉ info@nbk1560.com

- 対象ねじ径：M2 - M12

価格・納期

	数量	価格(円)	納期
クリーン洗浄・クリーン梱包済み	1 - 9	500	実働1日日出荷
クリーン洗浄・クリーン梱包以外	10 - 99	300	実働3日日出荷
クリーン洗浄・クリーン梱包以外	1 - 9	250	実働1日日出荷
クリーン洗浄・クリーン梱包以外	10 - 99	200	実働3日日出荷

- ねじカットサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
- 商品ページの最初に **クリーン** のアイコンがある商品は、クリーン洗浄・クリーン梱包済みです。
- 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- ご注文数が9個以下の場合、14：00までのご注文は実働1日日出荷いたします。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 例：2日(金曜日)の14：00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。

木	金	土	日	月	火	水
1	2	3	4	5	6	7
	ご注文日 14:00まで	休日	休日	実働 1日目	実働 2日目	実働 3日目

品番指定

📦 直送 1️⃣ 実働1日日出荷*

LECMS-4-10-YW-CT 4

商品品番 加工記号 ❶ 加工長さ

商品品番の末尾に「CT」を追加し、加工長さ(1mm単位)を指定してください。
*ご注文数が10個 - 99個の場合は、実働3日日出荷になります。