


FSP スケールプレート NEW SUS

Scale Plate Vertical Type

FSP-50V-T



厚さ:0.6mm


FSP-50V-B



FSP-50V-C



FSP-100V-T



厚さ:0.6mm

FSP-100V-B



FSP-100V-C



ステッカタイプの縦型スケールプレート。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。

搬送ラインなどの調整シャフトの位置合わせに便利です。

50・100・150・200mmの4種類のスケール長を標準化。

ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。


角部はRです。容易に剥がれません。

スケールの基準点にはポイントプレート[FPP](P.691)をご使用ください。

材質・仕上げ

SUS304

標準品以外の目盛り・取り付け用の穴加工など、特殊仕様の製品も製作いたします。お問い合わせください。



⚠ 使用上の注意

1. [FSP]スケールプレートの目盛りは目安としてご使用ください。
2. 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

| Catalog Number 品番 | Catalog Number 品番 | Catalog Number 品番 | Price(Yen) 価格 (円) | Mass 質量 (g) |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| FSP- 50V-T | FSP- 50V-B | FSP- 50V-C | 180 | 2.6 |
| FSP-100V-T | FSP-100V-B | FSP-100V-C | 280 | 4.8 |
| FSP-150V-T | FSP-150V-B | - | 380 | 7 |
| FSP-200V-T | FSP-200V-B | - | 460 | 9.2 |


納期 在庫品です。14:00までのご注文は当日出荷いたします。

直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。


品番 品番をご指定ください。

FSP-200V-T

スケールプレート



FSP-150V-T




厚さ:0.6mm

FSP-150V-B



FSP-200V-T



厚さ:0.6mm

FSP-200V-B



使用例

平行クランパ **FCPA** **FCPS** (P.698 ~ P.699)および
T-クロスクランパ **FCTA** **FCTS** (P.700 ~ P.701)と組み
合わせて。



FCPA **FCPS** 平行クランパ
(P.698 ~ P.699)



FCTA **FCTS** T-クロスクランパ
(P.700 ~ P.701)