


**SPE-P** 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) サイズ追加



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐熱 耐薬品



● 材質・仕上げ RoHS2適合

本体	SPE-P
耐熱温度*1	260℃

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

**⚠ 使用上の注意**  
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのめあいを20mm以下にしてください。

- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途  
FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント / 変圧器 / 電気・電子機器 / 熱水ポンプ / ケミカルポンプ

単位: mm

品番	M(並目)		L	D1	L1	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)
	ねじの呼び ①	ピッチ						
SPE-M1.7-P	M1.7	0.35	4	2.5	0.5	81	0.038	0.0088
SPE-M2-P	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	3.5	1.3	165	0.071	0.023 - 0.048
SPE-M2.6-P	M2.6	0.45	4 5 6 8 10 12	4.5	1.7	291	0.15	0.044 - 0.087
SPE-M3-P	M3	0.5	4 5 6 8 10 12 15 16 20 25	5.5	2	405	0.21	0.066 - 0.22
SPE-M4-P	M4	0.7	5 6 8 10 12 15 16 20 25 30	7	2.6	738	0.47	0.15 - 0.48
SPE-M5-P	M5	0.8	6 8 10 12 15 16 20 25 30	9	3.3	1234	0.96	0.33 - 0.8
SPE-M6-P	M6	1	10 12 15 20 25 30	10.5	3.9	1749	1.64	0.65 - 1.2
SPE-M8-P	M8	1.25	12 15 20 25 30	14	5.2	3261	3.68	1.6 - 2.8

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1(円)											1袋入り数
	L											
	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	
SPE-M1.7-P	740											20
SPE-M2-P	740	740	740	740	740	1,140						20
SPE-M2.6-P	740	740	740	740	980	1,140						20
SPE-M3-P	820	820	820	820	820	980	1,600	1,780	2,080	2,400		20
SPE-M4-P		1,140	1,140	1,140	1,140	1,380	1,600	1,600	1,780	1,940	2,260	20
SPE-M5-P			1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400	2,000	2,800	10
SPE-M6-P					1,840	1,840	2,000		2,560	3,200	3,750	10
SPE-M8-P						2,800	2,800		2,990	3,000	3,200	5

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可

● 関連商品

PEEKの六角ナット **[SPE-N]** があります。  
→ P.xxxx



インチねじタイプでPEEKの十字穴付きなべ小ねじ **[SPE-P(INCH)]** があります。  
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

**SPE-M5-20-P**

商品記号 ① ② 商品記号

袋単位でご注文ください。  
1本からご注文できます。→ P.xxxx