



- オールステンレス製のクランプレバー。
- 電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めています。
- 止めねじには六角穴がなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- 材質・仕上げ 🌿 RoHS指令適合

	LDFS-AS-PE
レバー部	SCS13 (SUS304相当) 電解研磨
ねじ部	SUS303
止めねじ	SUS303
スプリング	ステンレス鋼線

単位: mm

品番	価格(円)	M(並目)	Lf	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LDFS-3-AS-PE	3,600	M3	7	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	40
LDFS-4-AS-PE	3,600	M4	9	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	39
LDFS-5-AS-PE	3,600	M5	9	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	39
LDFS-6-AS-PE	3,600	M6	9	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	38
LDFS-6B-AS-PE	4,360	M6	11	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	88
LDFS-8-AS-PE	4,360	M8	11	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	86
LDFS-8B-AS-PE	5,050	M8	14	78	55	59	36	8	21	16	26	140	10	142
LDFS-10-AS-PE	5,050	M10	14	78	55	59	36	8	21	16	26	290	16	138
LDFS-12-AS-PE	5,760	M12	17	92	65	69	43	11	24	19	28	420	23	220

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

● 関連商品

[LDFS-AS-PE]と同形状でショットブラスト仕上げの[LDFS-AS]があります。

→ P.xxxx



● 品番指定

[📦 直送](#) [🕒 14時当日出荷](#) [🌐 WEB NBK ネットショップ](#)

LDFS-10-AS-PE

1

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🔧 ねじ組み合わせ → P.xxxx	🔪 ねじカット → P.xxxx	🔒 ゆるみ止め → P.xxxx	🔗 レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金