


● パイプジョイント

商品ページの寸法表にねじ締めつけトルク・許容スラスト荷重を記載しています。

① ねじ締めつけトルク


六角穴付きボルトを締めつけるときの規定トルクです。
締めつけトルクが小さい場合…十分なクランプ力が得られず、
パイプがスリップすることがあります。
締めつけトルクが大きい場合…パイプが変形する可能性があります。

- 商品に付属する標準ねじの強度区分は下記のとおりです。
スチール製：8.8
ステンレス製：A2 - 70



② 許容スラスト荷重

規定のねじ締めつけトルクで締めつけたときに得られる軸方向の許容荷重値です。
使用時には荷重がこの値を超えないように使用してください。
● カタログに記載の数値は試験による実測値であり、保証値ではありません。
● カタログ値はパイプ「GN990」および標準ねじ使用時の値です。



③ スリップトルク (パイプジョイントフリーのみ)

規定のねじ締めつけトルクで締めつけ、連結部に負荷トルクを与えたときにスリップし始めるときのトルクです。
● カタログに記載の数値は試験による実測値であり、保証値ではありません。
● カタログ値はパイプ「GN990」および標準ねじ使用時の値です。



品番	規格 (D)	D	H	E	F	A	L	W	Q	B	M	ねじ締めつけトルク (N・m)	許容スラスト (kg)	質量 (g)
GN146-B30-40-1-SW	1.830	30	42	30	7	40	52	70	35	53	6.5	M8	18.5	159
GN146-B40-56-1-SW	6.400	40	83	42	10	56	78	108	52	82	8.5	M10	27.0	434