



HSM-AHC + **GNTRS**

- ステンレスハンドルのスタンダードモデル。
- 品番の末尾記号により、グリップ取り付け穴の有無が選択できます。❶❷

HSM ——グリップ取り付け穴つき

HSM-N ——グリップ取り付け穴なし

- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。➡ P.xxxx

- 材質・仕上げ



HSM	
本体	SCS13 (SUS304相当)

品番 グリップ取り付け穴つき	M(並目)		P	品番 グリップ取り付け穴なし	D	H	A	s	d	L	E	スポーク数	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ											
HSM-80	M5	0.8	33	HSM-80-N	80	28.5	8.5	20	26	17	12	2	260
HSM-100	M5	0.8	43	HSM-100-N	100	30.5	8.5	22	26	18	13	2	320
HSM-125	M6	1	54	HSM-125-N	125	34.5	8.5	26	32	20	15	2	500
HSM-160	M8	1.25	71	HSM-160-N	160	42.8	10.8	32	36	24	18	2	900
HSM-200	M10	1.5	90	HSM-200-N	200	43	12	31	42	24	19	2	1300
HSM-250	M10	1.5	113	HSM-250-N	250	54	14	40	50	34	20	3	2400

● 適用推奨グリップ

品番	適用推奨グリップ	
	GSS ➡ P.xxxx	GNTRS ➡ P.xxxx
HSM-80	GSS-5	GNTRS-18 - M5
HSM-100	GSS-5	GNTRS-18 - M5
HSM-125	GSS-6	GNTRS-19 - M6
HSM-160	GSS-8	GNTRS-24 - M8
HSM-200	GSS-10	GNTRS-28 - M10
HSM-250	GSS-10	GNTRS-28 - M10

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HSM-80-N

商品記号

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.1640	ゆるみ止め ➡ P.1645	レーザ刻印 ➡ P.1656	軸穴追加加工 ➡ P.1650
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金