


SPDC-C 樹脂ねじ(ベスペルSCP - 5000 / 六角穴付きボルト)

WEB 選定ナビ WEB CAD Download クリーン 耐熱 耐薬品



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPDC-C
本体	ベスペルSCP-5000 (非熱可塑性ポリイミド樹脂)
耐熱温度*1	350℃

● VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- ベスペルSCP-5000の特性 ➡ P.xxxx
- 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
- すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射線・耐摩耗性。
- 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが微量です。➡ P.xxxx
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。➡ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

単位: mm

品番	M	L	D1	L1	B	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)
SPDC-M3-C	M3	6 8 10 12 16	5.5	3	2.5	0.21	0.13 - 0.21
SPDC-M4-C	M4	6 8 10 12 16 20 25	7	4	3	0.47	0.28 - 0.58
SPDC-M5-C	M5	8 10 12 16 20 25 30	8.5	5	4	0.98	0.45 - 1
SPDC-M6-C	M6	10 12 16 20 25 30 40	10	6	5	1.65	0.86 - 2
SPDC-M8-C	M8	10 12 16 20 25 30 40	13	8	6	4.04	1.9 - 3.8

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)									1袋 入り数
	L 6	8	10	12	16	20	25	30	40	
SPDC-M3-C	(8,220)	(9,020)	(10,200)	(10,800)	(12,600)					1
SPDC-M4-C	(10,100)	(11,200)	(12,700)	(13,700)	(16,200)	(18,000)	(20,400)			1
SPDC-M5-C		(11,900)	(12,800)	(14,900)	(16,300)	(18,100)	(23,400)	(23,400)		1
SPDC-M6-C			(16,400)	(17,800)	(21,700)	(24,500)	(28,200)	(33,400)	(41,200)	1
SPDC-M8-C			(18,800)	(20,600)	(22,900)	(25,900)	(29,800)	(35,400)	(43,600)	1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

耐熱温度が280℃のベスペルSP-1の
六角穴付きボルト「SPD-C」があります。

➡ P.xxxx



● 品番指定

直送 10 実働10日目出荷 WEB NBK ネットショップ

SPDC - M5 - 20 - C

商品 1 2 商品
記号 記号

非在庫品です。実働10日目出荷になります。

1 バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください