


SVHS 六角ボルト(ガス抜き穴つき)



真空 クリーン SUS ステンレス



● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



	SVHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-70

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
- 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。➡ P.1640


単位: mm

品番	M(並目)		L	L1	B	d max.	質量(g)	1袋入り数					
	ねじの呼び	ピッチ											
SVHS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16	2	5.5	1.2	0.67 - 1.1	10	
SVHS-M4	M4	0.7	8	8	10	12	16	20	2.8	7	1.5	1.6 - 2.5	10
SVHS-M5	M5	0.8			10	12	16	20	3.5	8	1.5	2.8 - 4.7	10
SVHS-M6	M6	1				12	16	20	4	10	2	4.9 - 8.1	10
SVHS-M8	M8	1.25					16	20	5.3	13	2	11 - 18	10

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVHS** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (➡ P.xxxx) で排出します。



● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには **SWAS-VF** をご利用ください。
➡ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVHS-M5-25



1 バラ売り ➡ P.1642	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.1640	ねじカット ➡ P.1644	ゆるみ止め ➡ P.1645	脱着防止加工 ➡ P.1646
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください