


SPA-MC 樹脂ねじ (RENY / 精密機器用なべ小ねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 高強度 微細



- 精密機器用の微細ねじ。
- RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPA-MC
本体	RENY*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (アイポリ)
耐熱温度*2	105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチック(株)の登録商標です。

*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M	L					D1	L1	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)
SPA-M1.2-MC	M1.2	2	2.5	3	4		1.8	0.5	80.9	0.018	0.015 - 0.018
SPA-M1.4-MC	M1.4	2	2.5	3	4		2	0.5	61.4	0.018	0.016 - 0.019
SPA-M1.6-MC	M1.6		2.5	3	4	6	2.3	0.5	54.1	0.023	0.019 - 0.026

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)					1袋 入り数
	L					
	2	2.5	3	4	6	
SPA-M1.2-MC	220	220	220	220		10
SPA-M1.4-MC	220	220	220	220		10
SPA-M1.6-MC		220	220	220	230	10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.xxxx

● 品番指定

直送

14時当日出荷

NBK ネットショップ

SPA-M1.6-4-MC

商品記号 1 商品記号 2

袋単位でご注文ください。

1本からご注文できます。➡ P.xxxx

1 バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱着防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可