



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PMYS-5-M10-1-AK

PMY-A ロックナットなし PMY-AK ロックナットつき

品番 1 ステンレス製	B	s	M		D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー [PXCS]	質量(g)	
			ねじの呼び	ピッチ														
PMY-3-M6-A	3	3.5	M6	1	並目	12	6.9	32.5	12	7	10	6	3/12	650	PXCS-6-7-**	4		
PMY-3-M6-0.75-A	3	3.5	M6	0.75	細目	12	6.9	32.5	12	7	10	6	3/12	650	PXCS-6-7-**	4		
PMY-4-M6-A	4	4	M6	1	並目	12	6.9	33	12	7	10	6	3/12	1160	PXCS-6-7-**	4		
PMY-4-M8-1-A	4	4.5	M8	1	細目	16	9.2	43	16	9.5	13.5	8	5/24	1160	PXCS-8-10-**	10		
PMY-5-M8-A	5	5	M8	1.25	並目	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	8	5/24	1820	PXCS-8-10-**	10		
PMY-5-M8-1-A	5	5	M8	1	細目	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	8	5/24	1820	PXCS-8-10-**	10		
PMY-5-M10-1-A	5	5	M10	1	細目	18	11.5	46	16	9.5	13.5	10	5/24	1820	PXCS-10-12-**	16		
PMY-6-M10-A	6	6	M10	1.5	並目	18	11.5	52	20	10.5	17	10	5/21	2620	PXCS-10-12-**	19		
PMY-6-M12-1.5-A	6	6	M12	1.5	細目	21	13.8	55	20	10.5	16.5	12	5/21	2620	PXCS-12-14-**	27		
PMY-8-M12-A	8	8	M12	1.75	並目	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	12	6/22	4660	PXCS-12-14-**	35		
PMY-8-M12-1.5-A	8	8	M12	1.5	細目	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	12	6/22	4660	PXCS-12-14-**	35		
PMY-8-M16-1.5-A	8	8	M16	1.5	細目	25	19.6	68	24	13.5	20.5	17	6/22	4660	PXCS-16-17-**	62		
PMY-10-M16-1.5-A	10	10	M16	1.5	細目	25	19.6	72.5	26	14	22.5	17	4/27	7280	PXCS-16-17-**	65		
PMY-3-M6-AK	3	3.5	M6	1	並目	12	6.9	32.5	12	7	10	3.2	6	10	3/12	650	PXCS-6-7-**	5
PMY-3-M6-0.75-AK	3	3.5	M6	0.75	細目	12	6.9	32.5	12	7	10	3.2	6	10	3/12	650	PXCS-6-7-**	5
PMY-4-M6-AK	4	4	M6	1	並目	12	6.9	33	12	7	10	3.2	6	10	3/12	1160	PXCS-6-7-**	5
PMY-4-M8-1-AK	4	4.5	M8	1	細目	16	9.2	43	16	9.5	13.5	4	8	13	5/24	1160	PXCS-8-10-**	12
PMY-5-M8-AK	5	5	M8	1.25	並目	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	4	8	13	5/24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMY-5-M8-1-AK	5	5	M8	1	細目	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	4	8	13	5/24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMY-5-M10-1-AK	5	5	M10	1	細目	18	11.5	46	16	9.5	13.5	5	10	16	5/24	1820	PXCS-10-12-**	20
PMY-6-M10-AK	6	6	M10	1.5	並目	18	11.5	52	20	10.5	17	5	10	17	5/21	2620	PXCS-10-12-**	24
PMY-6-M12-1.5-AK	6	6	M12	1.5	細目	21	13.8	55	20	10.5	16.5	6	12	18	5/21	2620	PXCS-12-14-**	35
PMY-8-M12-AK	8	8	M12	1.75	並目	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	6	12	19	6/22	4660	PXCS-12-14-**	43
PMY-8-M12-1.5-AK	8	8	M12	1.5	細目	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	6	12	18	6/22	4660	PXCS-12-14-**	45
PMY-8-M16-1.5-AK	8	8	M16	1.5	細目	25	19.6	68	24	13.5	20.5	8	17	24	6/22	4660	PXCS-16-17-**	80
PMY-10-M16-1.5-AK	10	10	M16	1.5	細目	25	19.6	72.5	26	14	22.5	8	17	24	4/27	7280	PXCS-16-17-**	85

● 強度

品番	品番	許容締めつけトルク(N・m)
PMY-3-M6	PMYS-3-M6	2
PMY-3-M6-0.75	PMYS-3-M6-0.75	3
PMY-4-M6	PMYS-4-M6	2
PMY-4-M8-1	PMYS-4-M8-1	8
PMY-5-M8	PMYS-5-M8	7
PMY-5-M8-1	PMYS-5-M8-1	7
PMY-5-M10-1	PMYS-5-M10-1	22
PMY-6-M10	PMYS-6-M10	15
PMY-6-M12-1.5	PMYS-6-M12-1.5	38
PMY-8-M12	PMYS-8-M12	20
PMY-8-M12-1.5	PMYS-8-M12-1.5	20
PMY-8-M16-1.5	PMYS-8-M16-1.5	80
PMY-10-M16-1.5	PMYS-10-M16-1.5	80

⚠ ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。

- シンプル構造のインデックスプランジャです。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピン径はφ3 - φ10, 本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
- 商品記号で、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PMY-A	スチール	なし*1
PMY-AK	スチール	あり
PMYS-A	ステンレス	なし*1
PMYS-AK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(➡ P.xxxx)

● 材質・仕上げ

	PMY-A	PMY-AK	PMYS-A	PMYS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUS303
ピン	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C*1 三価クロメート処理		SUS303

*1: PMY-3-M6-0.75-AKのロックナット材質はSUS303になります。

PMYS-A ロックナットなし PMYS-AK ロックナットつき

品番 1 ステンレス製	B	s	M		D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー [PXCS]	質量(g)	
			ねじの呼び	ピッチ														
PMYS-3-M6-A	3	3.5	M6	1	並目	12	6.9	32.5	12	7	10	6	3/12	650	PXCS-6-7-**	4		
PMYS-3-M6-0.75-A	3	3.5	M6	0.75	細目	12	6.9	32.5	12	7	10	6	3/12	650	PXCS-6-7-**	4		
PMYS-4-M6-A	4	4	M6	1	並目	12	6.9	33	12	7	10	6	3/12	1160	PXCS-6-7-**	4		
PMYS-4-M8-1-A	4	4.5	M8	1	細目	16	9.2	43	16	9.5	13.5	8	5/24	1160	PXCS-8-10-**	9		
PMYS-5-M8-A	5	5	M8	1.25	並目	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	8	5/24	1820	PXCS-8-10-**	9		
PMYS-5-M8-1-A	5	5	M8	1	細目	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	8	5/24	1820	PXCS-8-10-**	9		
PMYS-5-M10-1-A	5	5	M10	1	細目	18	11.5	46	16	9.5	13.5	10	5/24	1820	PXCS-10-12-**	14		
PMYS-6-M10-A	6	6	M10	1.5	並目	18	11.5	52	20	10.5	17	10	5/21	2620	PXCS-10-12-**	18		
PMYS-6-M12-1.5-A	6	6	M12	1.5	細目	21	13.8	55	20	10.5	16.5	12	5/21	2620	PXCS-12-14-**	26		
PMYS-8-M12-A	8	8	M12	1.75	並目	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	12	6/22	4660	PXCS-12-14-**	32		
PMYS-8-M12-1.5-A	8	8	M12	1.5	細目	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	12	6/22	4660	PXCS-12-14-**	32		
PMYS-8-M16-1.5-A	8	8	M16	1.5	細目	25	19.6	68	24	13.5	20.5	17	6/22	4660	PXCS-16-17-**	51		
PMYS-10-M16-1.5-A	10	10	M16	1.5	細目	25	19.6	72.5	26	14	22.5	17	4/27	7280	PXCS-16-17-**	62		
PMYS-3-M6-AK	3	3.5	M6	1	並目	12	6.9	32.5	12	7	10	3.2	6	10	3/12	650	PXCS-6-7-**	5
PMYS-3-M6-0.75-AK	3	3.5	M6	0.75	細目	12	6.9	32.5	12	7	10	3.2	6	10	3/12	650	PXCS-6-7-**	5
PMYS-4-M6-AK	4	4	M6	1	並目	12	6.9	33	12	7	10	3.2	6	10	3/12	1160	PXCS-6-7-**	5
PMYS-4-M8-1-AK	4	4.5	M8	1	細目	16	9.2	43	16	9.5	13.5	4	8	13	5/24	1160	PXCS-8-10-**	12
PMYS-5-M8-AK	5	5	M8	1.25	並目	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	4	8	13	5/24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMYS-5-M8-1-AK	5	5	M8	1	細目	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	4	8	13	5/24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMYS-5-M10-1-AK	5	5	M10	1	細目	18	11.5	46	16	9.5	13.5	5	10	17	5/24	1820	PXCS-10-12-**	20
PMYS-6-M10-AK	6	6	M10	1.5	並目	18	11.5	52	20	10.5	17	5	10	16	5/21	2620	PXCS-10-12-**	23
PMYS-6-M12-1.5-AK	6	6	M12	1.5	細目	21	13.8	55	20	10.5	16.5	6	12	18	5/21	2620	PXCS-12-14-**	34
PMYS-8-M12-AK	8	8	M12	1.75	並目	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	6	12	19	6/22	4660	PXCS-12-14-**	40
PMYS-8-M12-1.5-AK	8	8	M12	1.5	細目	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	6	12	18	6/22	4660	PXCS-12-14-**	40
PMYS-8-M16-1.5-AK	8	8	M16	1.5	細目	25	19.6	68	24	13.5	20.5	8	17	24	6/22	4660	PXCS-16-17-**	81
PMYS-10-M16-1.5-AK	10	10	M16	1.5	細目	25	19.6	72.5	26	14	22.5	8	17	24	4/27	7280	PXCS-16-17-**	91

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx

🔒 ゆるみ止め ➡ P.xxxx

🔪 レーザ刻印 ➡ P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応可・別料金