



## ● 材質・仕上げ



	PXB-A	PXB-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ボタン	ポリアセタール(赤)	ポリアセタール(赤)
本体	SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	スチール(硬度50-60HRC)	スチール(硬度50-60HRC)
スプリング	SUS301	SUS301
ロックナット		スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)

## ● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー「PXCS」をご使用ください。



## ● 品番指定 ※ 価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

### PXB-6-6-AK

商品記号 1 2 3

- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止することができます。
- ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
- 通常はピンが出た状態でロックされています。ボタンを押しながらノブを引くとピンが引込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
- 品番の末尾記号によりロックナットの有無が選択できます。

品番末尾記号	ロックナット
A	なし*1
AK	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

## ● 強度

品番	ノブの引張許容荷重(N)
PXB-6	120
PXB-8	120
PXB-10	120

⚠ ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。

## PXB-A ロックナットなし PXB-AK ロックナットつき

単位: mm

品番	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー [PXCS]	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ												
PXB-6-6-A	6	6	M12	1.5	28	21.9	62	22	6		19		6.5 / 19	2530	PXCS-12-17-**	43
PXB-6-9-A	6	9	M12	1.5	28	21.9	65	22	6		19		6 / 25	2530	PXCS-12-17-**	45
PXB-8-8-A	8	8	M16	1.5	28	21.9	70	26	8		19		8.5 / 26	4500	PXCS-16-19-**	70
PXB-8-12-A	8	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8		19		8.5 / 28	4500	PXCS-16-19-**	73
PXB-10-12-A	10	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8		19		9.5 / 30	7030	PXCS-16-19-**	75
PXB-6-6-AK	6	6	M12	1.5	28	21.9	62	22	6	6	19	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12-17-**	51
PXB-6-9-AK	6	9	M12	1.5	28	21.9	65	22	6	6	19	18	6 / 25	2530	PXCS-12-17-**	53
PXB-8-8-AK	8	8	M16	1.5	28	21.9	70	26	8	8	19	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16-19-**	88
PXB-8-12-AK	8	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	8	19	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16-19-**	91
PXB-10-12-AK	10	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	8	19	24	9.5 / 30	7030	PXCS-16-19-**	93

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

🛑 ゆるみ止め → P.xxxx

対応可・別料金

🔪 レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金