


SPC-P 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download



- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*2 (min./max.): -40℃/115℃
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

電気・電子機器/自動車

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPC-P
本体	PC (ポリカーボネート) (透明*1)
耐熱温度*2	115℃

*1: SPC-M1.7-3-P | SPC-M1.7-4-P は黒です。

*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M		L								D1	L1	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)		
	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15						20	25
SPC-M1.7-P	M1.7	3	4										2.5	0.5	47	0.02	0.0066 - 0.0085
SPC-M2-P	M2	3	4	5	6								3.5	1.3	112	0.05	0.02 - 0.028
SPC-M3-P	M3			5	6	8	10	12	15				5.5	2	300	0.22	0.075 - 0.14
SPC-M4-P	M4				6	8	10	12	15				7	2.6	515	0.54	0.16 - 0.27
SPC-M5-P	M5						10	12	15	20			9	3.3	750	1.03	0.38 - 0.56
SPC-M6-P	M6						10	12	15	20	25		10.5	3.9	1080	1.37	0.6 - 1

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● M1.7は黒です。

品番	価格/袋*1 (円)											1袋入り数
	L											
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25		
SPC-M1.7-P	350	350										50
SPC-M2-P	250	250	250	250								50
SPC-M3-P			250	250	250	300	300	450				50
SPC-M4-P				300	350	350	400	550				50
SPC-M5-P						450	550	650	800			50
SPC-M6-P						380	400	440	480	520		20

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

● 品番指定

直送

14時当日出荷

WEB NBK ネットショップ

SPC-M5-20-P

商品記号 1 2 商品記号

袋単位でご注文ください。

1本からご注文できます。→ P.xxxx

1 バラ売り → P.1642

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640

ねじカット → P.1644

ゆるみ止め → P.1645

脱着防止加工 → P.1646

対応可・別料金

対応可・別料金

対応可・別料金

対応不可

対応不可